



# TOOLCRAFT

**D**

## 1004-TLG. CRIMPZANGENSET

### Packungsinhalt:

- 1 x Crimpzange mit wechselbaren Pressprofileinsätzen
- 1 x Pressprofileinsatz A für nicht-isolierte Quetschverbinder
- 1 x Pressprofileinsatz B für isolierte Quetschverbinder
- 1 x Pressprofileinsatz C für Koaxialkabel

60 x Isolierter Ringverbinder (3,7 mm)	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>
75 x Isolierter Ringverbinder (3,7 mm)	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>
60 x Isolierter Ringverbinder (4,3 mm)	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>
60 x Isolierter Ringverbinder (5,3 mm)	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>
60 x Isolierter Gabelverbinder (3,7 mm)	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>
60 x Isolierter Gabelverbinder (4,3 mm)	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>
60 x Isolierter Stoßverbinder (4,3 mm)	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>
42 x Isolierte Flachsteckhülse	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>
42 x Isolierte Flachstecker	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>

60 x Isolierter Ringverbinder (3,7 mm)	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
60 x Isolierter Ringverbinder (4,3 mm)	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
60 x Isolierter Ringverbinder (5,3 mm)	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
42 x Isolierter Gabelverbinder (5,3 mm)	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
60 x Isolierter Stoßverbinder	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
42 x Isolierte Flachsteckhülse	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
42 x Isolierte Flachstecker	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
25 x Isolierter Kabelschnellverbinder	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>

30 x Isolierter Ringverbinder (6,5 mm)	4,0 - 6,0 mm <sup>2</sup>
30 x Isolierter Ringverbinder (5,3 mm)	4,0 - 6,0 mm <sup>2</sup>
30 x Isolierter Stoßverbinder	4,0 - 6,0 mm <sup>2</sup>

**GB**

## CRIMPING TOOL KIT, 1004 PC.

### Package content:

- 1 x Changeable crimping pliers
- 1 x Non-insulated terminal-Die A
- 1 x Isolated terminal-Die B
- 1 x Coaxial cable-Die C

60 x Insulated ring terminals (3,7 mm)	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>
75 x Insulated ring terminals (3,7 mm)	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>
60 x Insulated ring terminals (4,3 mm)	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>
60 x Insulated ring terminals (5,3 mm)	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>
60 x Insulated spade terminals (3,7 mm)	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>
60 x Insulated spade terminals (4,3 mm)	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>
60 x Insulated butt terminals (4,3 mm)	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>
42 x Insulated female disconnectors	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>
42 x Insulated male disconnectors	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>

60 x Insulated ring terminals (3,7 mm)	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
60 x Insulated ring terminals (4,3 mm)	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
60 x Insulated ring terminals (5,3 mm)	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
42 x Insulated spade terminals (5,3 mm)	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
60 x Insulated butt terminals	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
42 x Insulated female disconnectors	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
42 x Insulated male disconnectors	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
25 x Insulated stripping quick splice	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>

30 x Insulated ring terminals (6,5 mm)	4,0 - 6,0 mm <sup>2</sup>
30 x Insulated ring terminals (5,3 mm)	4,0 - 6,0 mm <sup>2</sup>
30 x Insulated butt terminals	4,0 - 6,0 mm <sup>2</sup>

**F**

## JEU DE PINCES À SERTIR

### Contenu du paquet :

- 1 x Pincettes à sertir avec matrices de profilé de pression changeables
- 1 x Matrice de profilé de pression A pour connecteurs non isolés
- 1 x Matrice de profilé de pression B pour connecteurs isolés
- 1 x Matrice de profilé de pression C pour câbles coaxiaux

60 x Connecteur isolé à anneau (3,7 mm)	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>
75 x Connecteur isolé à anneau (3,7 mm)	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>
60 x Connecteur isolé à anneau (4,3 mm)	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>
60 x Connecteur isolé à anneau (5,3 mm)	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>
60 x Connecteur isolé à fourche (3,7 mm)	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>
60 x Connecteur isolé à fourche (4,3 mm)	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>
60 x Connecteur isolé à impact	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>
42 x Traversée isolée avec embout plat	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>
42 x Langnette isolée	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>

60 x Connecteur isolé à anneau (3,7 mm)	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
60 x Connecteur isolé à anneau (4,3 mm)	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
60 x Connecteur isolé à anneau (5,3 mm)	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
42 x Connecteur isolé à fourche (5,3 mm)	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
60 x Connecteur isolé à impact	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
42 x Traversée isolée avec embout plat	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
42 x Langnette isolée	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
25 x Connecteur isolé rapide de câbles	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>

30 x Connecteur isolé à anneau (6,5 mm)	4,0 - 6,0 mm <sup>2</sup>
30 x Connecteur isolé à anneau (5,3 mm)	4,0 - 6,0 mm <sup>2</sup>
30 x Connecteur isolé à impact	4,0 - 6,0 mm <sup>2</sup>

**NL**

## KRIMPZANGENSET, 1004 DLG.

### Inhoud verpakking:

- 1 x Krimptang met verwisselbare persprofiel inzetstukken
- 1 x Persprofielinzetstuk A voor niet-geïsoleerde persverbindingen
- 1 x Persprofielinzetstuk B voor geïsoleerde persverbindingen
- 1 x Persprofielinzetstuk C voor coaxiale kabels

60 x Geïsoleerde ringverbinder (3,7 mm)	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>
75 x Geïsoleerde ringverbinder (3,7 mm)	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>
60 x Geïsoleerde ringverbinder (4,3 mm)	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>
60 x Geïsoleerde ringverbinder (5,3 mm)	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>
60 x Geïsoleerde vorkverbinder (3,7 mm)	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>
60 x Geïsoleerde vorkverbinder (4,3 mm)	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>
60 x Geïsoleerde stootverbinder (4,3 mm)	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>
42 x Geïsoleerde vlaksteekhuls	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>
42 x Geïsoleerde vlakstecker	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>

60 x Geïsoleerde ringverbinder (3,7 mm)	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
60 x Geïsoleerde ringverbinder (4,3 mm)	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
60 x Geïsoleerde ringverbinder (5,3 mm)	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
42 x Geïsoleerde vorkverbinder (5,3 mm)	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
60 x Geïsoleerde stootverbinder	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
42 x Geïsoleerde vlaksteekhuls	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
42 x Geïsoleerde vlakstecker	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
25 x Geïsoleerde kabelsnellverbinder	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>

30 x Geïsoleerde ringverbinder (6,5 mm)	4,0 - 6,0 mm <sup>2</sup>
30 x Geïsoleerde ringverbinder (5,3 mm)	4,0 - 6,0 mm <sup>2</sup>
30 x Geïsoleerde stootverbinder	4,0 - 6,0 mm <sup>2</sup>

**A Crimping Range:**  
For crimping inter-locking & non-isolated

AWG	mm <sup>2</sup>
20-18	0,5-1,0
16-14	1,5-2,5
12-10	4,0-6,0

**B Crimping Range:**  
Crimping for Isolated Terminal.

AWG	mm <sup>2</sup>
22-18	0,5-1,0
16-14	1,5-2,5
12-10	4,0-6,0

**C Crimping Range:**

Description	25#	21#	10#	06#	32#
	0,8mm	0,6mm	1,2mm	1,7mm	0,3mm

For Crimping RC 58.59.62.6 Cable

TOOLCRAFT



# TOOLCRAFT

## 1004-TLG. CRIMPZANGENSET

### CRIMPING TOOL KIT, 1004 PC. JEU DE PINCES À SERTIR, 1004 PC. KRIMPZANGENSET, 1004 DLG.

- Wechselbare Profileinsätze
- Changeable Die
- Profil de pression changeables
- Verwisselbare persprofiel inzetstukken



NR. 82 09 27

TOOLCRAFT  
Conrad Electronic SE  
92240 Hirschau

01\_0808\_03



97000354

4016138 496765

NR. 82 09 27