

97 33 02

KNIPEX MultiCrimp® Crimpzange mit Wechselmagazin und 5 Crimpeinsätzen



- nur ein Werkzeug für die gängigsten Crimpanwendungen
- schnelles und einfaches Wechseln der Crimpeinsätze ohne Zusatzwerkzeug
- sichere und geschützte Aufbewahrung der Wechseleinsätze in einem Rundmagazin
- komfortable, leistungsstarke Crimpzange in Profi-Qualität
- zuverlässige Crimpergebnisse wie bei fest montierten Crimpeinsätzen
- gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet
- Rundmagazin: Kunststoff, glasfaserverstärkt
- Crimpzange mit Rundmagazin und fünf Wechseleinsätzen für unisolierte, offene Steckverbinder (4,8 + 6,3 mm Steckerbreite) von 0,5 bis 6,0 mm²; isolierte Kabelschuhe, Steckverbinder + Stoßverbinder von 0,5 bis 6,0 mm²; isolierte + unisolierte Aderendhülsen von 0,25 bis 6,0 mm²; für isolierte + unisolierte Aderendhülsen mit 10 / 16 und 25 mm² und für unisolierte Quetsch-, Rohr- und Presskabelschuhe nach DIN 46234 und DIN 46235 sowie unisolierte Quetsch-, Stoß- und Pressverbinder nach DIN 46341 und DIN 46267

Die platz-, kosten- und gewichtssparende Crimpzange für Installations- und Reparaturarbeiten. Jetzt braucht der Installateur nur noch ein Werkzeug statt fünf wie bisher.

Artikel-Nr.	97 33 02
EAN	4003773066934
Zange	brüniert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Anwendung	unisolierte, offene Steckverbinder (4,8 + 6,3 mm Steckerbreite)
Kapazität mm²	0,5 - 6,0
Anzahl der Nester	3
AWG	20 - 10
Länge mm	250
Gewicht netto g	870



Wechselposition: Ausklappen des Service-Hebels für parallele Backenstellung



Crimpeinsatz-Wechsel: Magazinposition entsperren, Crimpeinsatz in der Zange entnehmen



Service-Hebel einklappen und Zange durchdrücken - bereit für den nächsten Einsatz



Magazin für Crimpeinsätze kann am Gürtel getragen werden



Gut sichtbare Kennzeichnung der Crimpeinsätze mit Piktogrammen

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Zubehör

Artikel-Nr.	EAN	
97 39 05	4003773070078	Crimpeinsatz für unisolierte, offene Steckverbinder (4,8 + 6,3 mm Steckerbreite)

97 39 06	4003773070085	Crimpeinsatz für isolierte Kabelschuhe, Steckverbinder + Stoßverbinder
97 39 08	4003773070092	Crimpeinsatz für isolierte + unisolierte Aderendhülsen
97 39 09	4003773077763	Crimpeinsatz für isolierte + unisolierte Aderendhülsen
97 39 13	4003773070108	Crimpeinsatz für unisolierte Quetsch-, Rohr- und Presskabelschuhe nach DIN 46234 und DIN 46235 sowie unisolierte Quetsch-, Stoß- und Pressverbinder nach DIN 46341 und DIN 46267
97 39 13 A	4003773077770	Crimpeinsatz für unisolierte Quetsch-, Rohr- und Presskabelschuhe nach DIN 46234 und DIN 46235 sowie unisolierte Quetsch-, Stoß- und Pressverbinder nach DIN 46341 und DIN 46267
97 39 30	4003773070115	Crimpeinsatz für unisolierte Pressverbinder nach DIN 46267
97 39 90	4003773070061	Wechselmagazin leer