

Präzision sicher im Griff.



NEU! Die Kreissägen mit innovativer CleanSystem Box von Bosch. Für den perfekten Schnitt. Sauber, präzise, kontrolliert. **Sie werden staunen.**



BOSCH
Technik fürs Leben



Robert Bosch GmbH

Power Tools
Postfach 10 01 56
70745 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland

Robert Bosch AG

Power Tools
Geiereckstraße 6
1110 Wien
Österreich

Robert Bosch AG

Power Tools
Postfach 264
4501 Solothurn
Schweiz



BOSCH
Technik fürs Leben

www.bosch-do-it.de

www.bosch-do-it.at

www.bosch-do-it.ch

**Einfach exakt
geradeaus.**

**Gute Gründe für die
neuen Kreissägen
von Bosch.**





Sie möchten dicke Terrassendielen präzise ablängen? Sie wollen Ihre neue Küchenarbeitsplatte exakt zusägen? Sie brauchen einen Gehrungsschnitt in einem ganz bestimmten Winkel? Dann sind die Kreissägen der neuen Generation von Bosch genau die richtigen für Sie. Einfach deshalb, weil Sie damit bei jedem Schnitt alles unter Kontrolle haben.

Die neuen Bosch Kreissägen sind besonders leicht und kompakt. Dank ergonomischer Bauweise und komfortablem Softgrip liegen sie perfekt in der Hand. Auch in puncto Bedienungskomfort und Sicherheitsausstattung bieten sie Technik vom Feinsten. Und damit der Spaß am Sägen durch nichts getrübt wird, sammeln die Neuen auch noch die Sägespäne. Und nun: einfach exakt geradeaus zu Ihrer neuen Kreissäge von Bosch.

Alles auf Linie: damit Sie überall gut abschneiden.



CutControl



CleanSystem Box



Spindelarrretierung

Mit den neuen Kreissägen von Bosch können Sie auf ganz besondere Stärken bauen. Beispielsweise auf **CutControl**: Mit diesem praktischen „Visier“ folgen Sie zielgenau Ihrer angezeichneten Schnittlinie. So haben Sie Präzision voll unter Kontrolle und können sichergehen, dass am Ende ein Teil exakt zum anderen passt.

Dank **CleanSystem Box** haben Sie mit Ihrer neuen Bosch Kreissäge nicht nur das Sägen, sondern auch die Späne im Griff. Rund 80% der Sägespäne wandern automatisch in diese Box und können im Handumdrehen dorthin entsorgt werden, wo sie hingehören: in den Abfall. Und mit der **Spindelarrretierung** per Knopfdruck sind Ihre Sägeblätter sicher und schnell mit dem beiliegenden Inbus-Schlüssel gewechselt.



Führungsschienen-System: Bei langen Schnitten hält das neue Führungsschienen-System Ihre Bosch Kreissäge PKS 66 AF auf Linie, bei 90°-Schnitten wie bei 45°-Gehungsschnitten. Mitgeliefert werden zwei Bauteile mit je 35 cm Länge und zwei Schraubzwingen zum Befestigen. Auch als Zubehör zum Verlängern erhältlich.



Sägeblatt Speedline Wood: Das hochwertige Sägeblatt für Längs- und Querschnitte in allen Holzarten wird bei den neuen Bosch Kreissägen mitgeliefert. Durch seine spezielle Konstruktion läuft es besonders schnell und sauber durchs Material und hat eine hohe Lebensdauer.



Durchzugstarke Motoren: Kraftvolle 1.200-W- (PKS 55 A) bzw. 1.600-W-Motoren (PKS 66 A, PKS 66 AF) sorgen dafür, dass Ihre neue Bosch Kreissäge alles sägt, was ihr vor das Sägeblatt kommt. Ohne in die Knie zu gehen, immer kontrolliert und präzise geradeaus.



Große Schnitttiefe: Auch bei der Schnitttiefe lassen die neuen Kreissägen von Bosch nichts zu wünschen übrig: Exakte und komfortable Einstellung der Schnitttiefe bis 55 mm bei der PKS 55 A, bei PKS 66 A und PKS 66 AF bis 66 mm. Viel Spaß beim Sägen!

Präzision im Überblick: PKS 55 A, PKS 66 A, PKS 66 AF

- Der ergonomische Softgrip liegt besonders gut in der Hand – für perfekte Kontrolle bei jedem Schnitt.
- Kompaktes Design und geringes Gewicht erleichtern die präzise Führung.
- Dank CutControl folgen Sie einfach Ihrer Schnittlinie.
- Die CleanSystem Box schluckt 80% der Sägespäne.
- Zusätzlich gibt es die Möglichkeit zum Anschluss eines Staubsaugers.
- Durch die integrierte Spindelarretierung ist das Sägeblatt schnell und sicher gewechselt.
- Schnellspannhebel und ergonomische Bedienelemente erleichtern die exakte Einstellung von Schnitttiefe und Gehrungswinkel.
- Das Führungsschienen-System sorgt für höchste Präzision auch bei langen Schnitten (PKS 66 AF).
- Außerdem: Einschaltsperrung, robuster Sägeblattschutz und stabile Fußplatte für sichere Führung.



PKS 55 A

Nennaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	5.600 min ⁻¹
Schnitttiefe in Holz	55 mm
Schnitttiefe in Aluminium	10 mm
Schnitttiefe in Stahl	3 mm
Maschinengewicht	3,9 kg

Lieferumfang: CutControl, CleanSystem Box, Speedline Wood Sägeblatt (160 mm), Parallelanschlag, Umlenkrohr, Bedienungsanleitung



PKS 66 A

Nennaufnahme	1.600 W
Leerlaufdrehzahl	5.000 min ⁻¹
Schnitttiefe in Holz	66 mm
Schnitttiefe in Aluminium	10 mm
Schnitttiefe in Stahl	3 mm
Maschinengewicht	5,4 kg

Lieferumfang: CutControl, CleanSystem Box, Speedline Wood Sägeblatt (190 mm), Parallelanschlag, Umlenkrohr, Bedienungsanleitung



PKS 66 AF

Nennaufnahme	1.600 W
Leerlaufdrehzahl	5.000 min ⁻¹
Schnitttiefe in Holz	66 mm
Schnitttiefe in Aluminium	10 mm
Schnitttiefe in Stahl	3 mm
Maschinengewicht	5,4 kg

Lieferumfang: CutControl, CleanSystem Box, Führungsschiene-System, Speedline Wood Sägeblatt (190 mm), Parallelanschlag, Umlenkrohr, Bedienungsanleitung