

Technische Information zu Schaumstoff B 29 MWP

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| Qualität: | B 29 MWP |
| Ausführungsart: | PUR-Schaumstoff auf Polyester-Basis |

Technische Daten:

| Prüfung/Merkmal | Vorschrift | Maßeinheit | SOLL - Ø: |
|---|--------------------|-------------------|-----------|
| Rohdichte | DIN EN ISO 845 | kg/m ³ | 29 ± 3 |
| Zugfestigkeit | DIN EN ISO 1798 | kPa | ≥ 100 |
| Bruchdehnung | DIN EN ISO 1798 | % | ≥ 160 |
| Druckspannung | DIN EN ISO 3386 | kPa | ≥ 4,5 |
| Druckverformungsrest 50 % Verfg.- 22 h – 70° C | DIN EN ISO 1856 | % | ≤ 12 |
