

UMAREX GmbH & Co. KG Postfach 2720 · 59717 Arnsberg · Germany

## Sales / Marketing

Donnerfeld 2  
59757 Arnsberg · Germany

Tel. +49 2932 638-300  
Fax +49 2932 638-333  
laserliner@umarex.de  
www.laserliner.com

## Service / Retour

Möhnestraße 149  
59755 Arnsberg · Germany

## EG Herstellererklärung zur CE-Konformität:

EC Declaration of CE-conformity:

Déclaration de l'Union Européenne:

<b>Erzeugnis(se):</b> <b>Product(s):</b> <b>Produit(s):</b>	Kreuz- Linienlaser mit automatischer Nivellierung		
<b>Type(n):</b> <b>Model(s):</b> <b>Modèle(s):</b>	AutoCross-Laser 3C, ACL 3C 031.212A		
<b>Betriebsdaten:</b> <b>Operational data:</b> <b>Données techniques:</b>	Nennspannung:	3.6 V DC	
	Operational voltage:	3 x Type AA, NiMH	
	Voltage opérationnel:		
	Opt. Ausgangsleistung:	< 5mW (Laserklasse 2M)	
	Opt. Output power:		
	Puissance optique:		
	Opt. Wellenlänge:	630 nm ... 680nm	
	Opt. wavelength:		
	Longueur d'onde optique:		
<b>Angew. Normen:</b> <b>Applied standards:</b> <b>Normes utilisées:</b>	Direktive 2004/108/EC EMV (EMC):	EN 61000-6-3:2007-09 Störaussendung EN 61000-6-1:2007-10 Störfestigkeit	
	Lasersafety:	EN 60825-1:2007-10 Sicherheit v. Lasereinr.	
	Direktive 2002/95/EG: (RoHS):	Einhaltung aller geforderten Stoffverbote. (observance of all required substance restrictions)	
	Direktive 2002/96/EG: (WEEE):	Registriert gemäss der deutschen Bestimmungen. Registrierungsnr. EAR Deutschland: 14650370 (German disposal registration system EAR)	

**Datum:** 18.05.2009

**Date:**

**Unterschrift:**

**Signature:**

R. Wadewitz

