



Nass/Trockensauger

Der Nilfisk-ALTO ATTIX 7 ist für Anwender gedacht, die Wert auf eine hohe Kapazität und eine enorm hohe Saugleistung legen. Und dabei ist er noch extrem leise. Der ATTIX 7 hat einen Edelstahlbehälter und Ausstattungsmerkmale wie automatische Filterabreinigung, Einschaltautomatik und vieles mehr.

Der 70 l Behälter, mit dem der ATTIX 7 ausgestattet ist, ermöglicht Ihnen lange Arbeitsintervalle ohne Behälterleerung. Muss der Schmutzbehälter dann entleert werden, ist das kipp- oder herausnehmbare Behältersystem äußerst bequem und zeitsparend.

Wenn bei Ihren Reinigungsaufgaben "hohes Volumen" zu den Prioritäten gehört, finden Sie in der Modellreihe ATTIX 7 sicher den passenden Sauger.

Die Betriebskosten werden mit den waschbaren PET-Vlies-Filterelementen minimiert, und dank des leisen Arbeitsgeräuschs können Sie in der Nähe von anderen arbeiten, ohne sie zu stören.

Modelle mit Einschaltautomatik sind ideal für Anwender, die die Sauger in Verbindung mit Elektrowerkzeugen einsetzen, denn das Ein- bzw. Ausschalten der Werkzeuge schaltet auch den Sauger ein bzw. aus. Eine zusätzliche Airbox erfüllt dieselbe Funktion in Verbindung mit Druckluftwerkzeugen.

Das Modell EasyDisposal (ED) ist ideal für Anwendungen im Baugewerbe, da der "Behälter" aus einem außen liegenden Entsorgungssack besteht, der im Handumdrehen gewechselt ist, damit Sie sofort weiterarbeiten können.

Produktvorteile

- Industrielle Spezifikationen, robuste Konstruktion und Leistungsstärke... so definiert man ATTIX 7.
- Das vollautomatische XtremeClean Filterabreinigungssystem (modellabhängig) erledigt die Filterreinigung regelmäßig, ohne Ihre Arbeit auch nur einen Augenblick zu unterbrechen.
- Waschbarer PET Vliesfilter für hohe Staubabscheidung und niedrige Wartungskosten.
- SilentPower. Spitzenleistung, die man sieht, aber nicht hört.
- 70 l Edelstahlbehälter und ein Filtersack für höchste Staubabscheidung und Arbeitseffizienz.
- ATTIX 751
- 61 = Wassersauger.
- ATTIX 751
- 71 = Feuerwehrsauger.

Modell	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC
Referenz	302001523	302001525	302001533
Beschreibung	ALTO ATTIX 751-11	ALTO ATTIX 751-21	ALTO ATTIX 761-21 XC
Produktvorteile			
BÜRSTENLOSER, LANGLEBIGER 1-PHASEN-MOTOR			
EINSCHALTAUTOMATIK ELEKTROWERKZEUGE		■	■
SOFTSTART	■	■	■
Kabelhalter	■	■	■
GUMMI-NETZKABEL	■	■	■
ENTSORGUNGSSACK			■
ANTISTATIK SYSTEM		■	■
FILTERSACK	■	■	■
FILTERELEMENT PET-VLIES AUSWASCHBAR	■	■	■
XTREMECLEAN AUTOMATISCHES FILTER-ABREINIGUNGS-SYSTEM			■
EDELSTAHLCONTAINER	■	■	■
KIPPBARER BEHÄLTER	■	■	■
ROBUSTES STAHLGEHÄUSE	■	■	■
DREHZAHREGULIERUNG		■	■
PRAKTISCHE SAUGSOCKEL-LEISTE	■		
NASS- & TROCKENANWENDUNG	■	■	■
ROHRHALTER	■	■	■
GROSSE RÄDER	■	■	■
GERINGES ARBEITSGERÄUSCH	■	■	■
300 L/M ENTLERUNGSLEISTUNG			■
MULTI-FIT ZUBEHÖR-SYSTEM	■	■	■
ZUBEHÖRKORB	■	■	■

Standard Zubehör

302001480 Entsorgungssack ATTIX 7/			■
302000751 Filterelement >218 set 1			■
302000490 Filterelement "L+M" d 1	■	■	
302001484 Filtersack ATTIX 7/IVB7X	■	■	■
15475 Filtersieb D143x140 VA			
6084 Fugendüse D35x300 mm			
15349 Großraumbodendüse D36			
302000528 Handrohr gebogen D36 mit			
46691 Handrohr gebogen D36 VA	■		
18195 Muffe D27 B1/AS TPE-EL		■	■
60356 Profi-Bodendüse D36			
5146 Saugbürste D36			
302000529 Saugrohr D36x505 Set			
15546 Saugrohr D36x505 VA Set2			
15325 Saugschlauch 27x3500		■	■
302001677 Saugschlauch 36x3500			
25537 Saugschlauch D36x4000	■		
5067 Schrägrohrdüse D36x190	■		
14295 Universaldüse 36 mm			

Technische Daten	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC
Netzkabel (m)	7,5	7,5	7,5
Leistung Pmax (W)	1500	1500	1500
Leistung Piec (W)	1200	1200	1200
Netzanschluss (V/~ /Hz/A)	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60
Ansaug-/Ablassleistung (l/min.)			
Luftmenge (l/min.)	3600	3600	3600
Unterdruck (mbar/kPa)	230/23	230/23	230/23
Arbeitsgeräusch (dB(A))	57	57	57
Max. Behältervolumen (l)	70	70	70
Abmessungen L X B X H (mm)	605x580x970	605x580x970	605x580x970
Gewicht (kg)	25	25	27


Modell	ATTIX 751-61	ATTIX 751-71	ATTIX 791-21 EC
Referenz	302001529	302001530	302001536
Beschreibung	ALTO ATTIX 751-61	ALTO ATTIX 751-71	ALTO ATTIX 791-21 EC
Produktvorteile			
BÜRSTENLOSER, LANGLEBIGER 1-PHASEN-MOTOR			■
EINSCHALTAUTOMATIK ELEKTROWERKZEUGE			■
SOFTSTART	■	■	■
Kabelhalter	■	■	■
GUMMI-NETZKABEL	■	■	■
ENTSORGUNGSSACK			■
ANTISTATIK SYSTEM			■
FILTERSACK			■
FILTERELEMENT PET-VLIES AUSWASCHBAR			■
XTREMECLEAN AUTOMATISCHES FILTER-ABREINIGUNGS-SYSTEM			■
EDELSTAHLCONTAINER	■	■	■
KIPPBARER BEHÄLTER	■	■	■
ROBUSTES STAHLGEHÄUSE	■	■	■
DREHZAHLREGULIERUNG			■
PRAKTISCHE SAUGSOCKEL-LEISTE			■
NASS- & TROCKENANWENDUNG			■
ROHRHALTER	■	■	■
GROSSE RÄDER	■	■	■
GERINGES ARBEITSGERÄUSCH	■	■	■
300 L/M ENTLERUNGSLEISTUNG	■	■	■
MULTI-FIT ZUBEHÖR-SYSTEM	■	■	■
ZUBEHÖRKORB	■	■	■

Standard Zubehör

302001480 Entsorgungssack ATTIX 7/			
302000751 Filterelement >218 set 1			
302000490 Filterelement "L+M" d 1			■
302001484 Filtersack ATTIX 7/IVB7X			■
15475 Filtersieb D143x140 VA	■	■	
6084 Fugendüse D35x300 mm		■	
15349 Großraumbodendüse D36		■	
302000528 Handrohr gebogen D36 mit			
46691 Handrohr gebogen D36 VA		■	
18195 Muffe D27 B1/AS TPE-EL			■
60356 Profi-Bodendüse D36			
5146 Saugbürste D36			
302000529 Saugrohr D36x505 Set			
15546 Saugrohr D36x505 VA Set2		■	
15325 Saugschlauch 27x3500			■
302001677 Saugschlauch 36x3500		■	
25537 Saugschlauch D36x4000			
5067 Schrägrohrdüse D36x190			
14295 Universaldüse 36 mm			

Technische Daten	ATTIX 751-61	ATTIX 751-71	ATTIX 791-21 EC
Netzkabel (m)	7,5	10	7,5
Leistung Pmax (W)	1500	1500	1500
Leistung Piec (W)	1200	1200	1200
Netzanschluss (V/~ /Hz/A)	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60
Ansaug-/Ablassleistung (l/min.)	in 200/out 300	200/300	
Luftmenge (l/min.)	3600	3600	3800
Unterdruck (mbar/kPa)	230/23	230/23	250/25
Arbeitsgeräusch (dB(A))	57	57	59
Max. Behältervolumen (l)	70	70	70
Abmessungen L X B X H (mm)	605x580x970	510x480x875	605x580x970
Gewicht (kg)	33	31	25

Zubehör	Referenz	Benötigte Stückzahl	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC
Saugdüsen für Bodenreinigung					
	Bodenabsaugvorrichtung 600 mm	302001481	1	■	■
Saugdüsen Nass					
	Industriebodendüse D50 Gummilippen	15344	1	■	■
	Großraumbodendüse D36 Gummilippen	15349	1	■	■
	Wassersaugdüse D36 300mm	7270	1	■	■
Saugdüsen Trocken					
	Profi-Bodendüse	302000521	1	■	■
	Bodendüse Alu 330 breit Bürsteneinsatz	5147	1	■	■
	Profi-Bodendüse D36	60356	1	■	■
	Parkettdüse DN36 300mm Rosshaarborsten	64195	1	■	■
Combi-Saugdüsen					
	Bodendüse D36	5149	1	■	■
Universal-Saugdüsen					
	Universaldüse 36 mm	14295	1	■	■
	Universaldüse Alu D 36mm 150 mm breit	5145	1	■	■
Rundbürsten					
	Heizkörper-Bürstendüse	5144	1	■	■
	Saugbürste D36	5146	1	■	■
Konische Düsen					
	Schrägröhrdüse D36x190	5067	1	■	■
Fugendüsen					
	Fugendüse D35x300 mm	6084	1	■	■
Trichterdüsen					
	Gummidüse flach d 36 (öl beständig)	40456	1	■	■
Saugrohre					
	Saugrohr D36x505 VA Set2	15546	1	■	■
	Handrohr gebogen D36 mit Quicksystem verchromt	302000528	1	■	■
	Handrohr gebogen D36 VA	46691	1	■	■

Zubehör	Referenz	Benötigte Stückzahl	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC
Kupplungen					
	Festkupplung C	34460	1		
	Geka Gewindestück 1.1/2"l	7729	1		
Saugschläuche					
	Saugschlauch 27x3500 kpl.	15325	1	■	■
	Muffe D27 B1/AS TPE-EL	18195	1	■	■
	Saugschlauch D36x4000	25537	1	■	■
	Saugschlauch 36x3500	302001677	1	■	■
Filtersäcke					
	Entsorgungssack ATTIX 7/ ATTIX 9 IVB 7X (5 Stck.)	302001480	1		■
	Filtersack ATTIX 7/IVB7X (5 Stck.)	302001484	1	■	■
	Entsorgungssack ATTIX 7ED Set 25	302001629	1		
Filter					
	Filterelement D185x140	11753	1		
	Filtersieb D143x140 VA	15475	1		
	Filterelement "L+M" d 1 85x140 (Ers. f.302000461)	302000490	1	■	■
	Filterelement >218 set 1	302000751	1		■
Sonstiges					
	Muffe D36 Düsenseite weich PVC	11597	1		
	Sternverteiler D50	15331	1	■	■
	Direktanschluss D50 antistatisch	15953	1	■	■
	Zubehörnetz ATTIX 5 (Ers. für 302000499)	302000524	1	■	■
	Werkzeugmuffe D27	302000535	1		
Verlängerungsrohre					
	Saugrohr D36x505 Set 2 Stück verchromt	302000529	1	■	■
Zubehör-Sets Sauger					
	Fahrzeug-Set D36	63211	1	■	■
	Haus- & Büro-Set D36	63212	1	■	■
	Industrie-/Boden-Set D36	63214	1	■	■
	Rohrabstaub-Set D38	63215	1	■	■
	Saug-Set D50 Industrie	63216	1	■	■
	Wassersaug-Set	7727	1	■	■

Zubehör	Referenz	Benötigte Stückzahl	ATTIX 751-61	ATTIX 751-71	ATTIX 791-21 EC
Saugdüsen für Bodenreinigung					
	Bodenabsaugvorrichtung 600 mm	302001481	1		■
Saugdüsen Nass					
	Industriebodendüse D50 Gummilippen	15344	1	■	■
	Großraumbodendüse D36 Gummilippen	15349	1	■	■
	Wassersaugdüse D36 300mm	7270	1	■	■
Saugdüsen Trocken					
	Profi-Bodendüse	302000521	1		■
	Bodendüse Alu 330 breit Bürsteneinsatz	5147	1		■
	Profi-Bodendüse D36	60356	1		■
	Parkettdüse DN36 300mm Rosshaarborsten	64195	1		■
Combi-Saugdüsen					
	Bodendüse D36	5149	1		■
Universal-Saugdüsen					
	Universaldüse 36 mm	14295	1	■	■
	Universaldüse Alu D 36mm 150 mm breit	5145	1	■	■
Rundbürsten					
	Heizkörper-Bürstendüse	5144	1	■	■
	Saugbürste D36	5146	1		■
Konische Düsen					
	Schrägrohrdüse D36x190	5067	1	■	■
Fugendüsen					
	Fugendüse D35x300 mm	6084	1	■	■
Trichterdüsen					
	Gummidüse flach d 36 (öl beständig)	40456	1	■	■
Saugrohre					
	Saugrohr D36x505 VA Set2	15546	1	■	■
	Handrohr gebogen D36 mit Quicksystem verchromt	302000528	1	■	■
	Handrohr gebogen D36 VA	46691	1	■	■

Zubehör	Referenz	Benötigte Stückzahl	ATTIX 751-61	ATTIX 751-71	ATTIX 791-21 EC
Kupplungen					
	Festkupplung C	34460	1	■	■
	Geka Gewindestück 1.1/2"l	7729	1	■	■
Saugschläuche					
	Saugschlauch 27x3500 kpl.	15325	1		■
	Muffe D27 B1/AS TPE-EL	18195	1		
	Saugschlauch D36x4000	25537	1	■	■
	Saugschlauch 36x3500	302001677	1	■	■
Filtersäcke					
	Entsorgungssack ATTIX 7/ ATTIX 9 IVB 7X (5 Stck.)	302001480	1		
	Filtersack ATTIX 7/IVB7X (5 Stck.)	302001484	1		■
	Entsorgungssack ATTIX 7ED Set 25	302001629	1		
Filter					
	Filterelement D185x140	11753	1		
	Filtersieb D143x140 VA	15475	1	■	■
	Filterelement "L+M" d 1 85x140 (Ers. f.302000461)	302000490	1		■
	Filterelement >218 set 1	302000751	1		
Sonstiges					
	Muffe D36 Düsenseite weich PVC	11597	1	■	■
	Sternverteiler D50	15331	1	■	■
	Direktanschluss D50 antistatisch	15953	1	■	■
	Zubehörnetz ATTIX 5 (Ers. für 302000499)	302000524	1	■	■
	Werkzeugmuffe D27	302000535	1		
Verlängerungsrohre					
	Saugrohr D36x505 Set 2 Stück verchromt	302000529	1	■	■
Zubehör-Sets Sauger					
	Fahrzeug-Set D36	63211	1		■
	Haus- & Büro-Set D36	63212	1		■
	Industrie-/Boden-Set D36	63214	1		■
	Rohrabstaub-Set D38	63215	1		■
	Saug-Set D50 Industrie	63216	1	■	■
	Wassersaug-Set	7727	1	■	■