

Produktinformation

00 21 20 LE

Werkzeugkoffer "Vision24"

Leer



- Insgesamt 21 Steckmöglichkeiten
- Max. Zuladung: 20 kg
- 24 Liter Fassungsvermögen
- Ohne Werkzeug
- Flexible Gestaltungsmöglichkeiten durch individuell unterteilbare Einsätze in der 60 mm tiefen Bodenschale und deren Abdecktafel mit sechs großen Werkzeugtaschen
- Stabile Rasterscharniere halten den Deckel trotz des Eigengewichts der Werkzeuge bei Bedarf offen
- Stabiler, ergonomischer Tragegriff, rastet im 90° Winkel ein
- Herausnehmbare Werkzeugtafel mit 15 Werkzeugtaschen auf der Bodenseite und sechs Werkzeugtaschen sowie einem Klemmfach (400 mm breit) auf der Deckelseite, per Druckknopf gehalten
- Zwei abschließbare Stahl-Kippschlösser schützen den Kofferinhalt vor Diebstahl
- Umlaufender Doppel-Aluminiumrahmen
- Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz
- Abdeck- und Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten
- Abmessungen, außen (B x H x T): 480 x 380 x 180 mm
Abmessungen, innen (B x H x T): 460 x 310 x 170 mm

Allgemein

Artikel-Nr.	00 21 20 LE
EAN	4003773044567
Gewicht	4.485 g
Abmessungen	370 x 173 x 360 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Abmessung Breite außen (innen)	480 mm (460 mm)
Abmessung Höhe außen (innen)	180 mm (170 mm)
Abmessung Tiefe außen (innen)	370 mm (310 mm)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Con-Pearl® ist ein eingetragenes Warenzeichen der friedola TECH GmbH