Produktinformation

31 25 160

Greifzange

(Nadelzange)

- Präzisionszangen für feinste Montage-, Biege- und Justierarbeiten
- Schlank und ergonomisch geformt für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen

- Glatt geschliffene Greifflächen
- Kanten sorgfältig entgratet





Allgemein	
Artikel-Nr.	31 25 160
EAN	4003773016489
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	123 g
Abmessungen	160 x 58 x 23 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute	
Backendicke (am Gelenk) (T1)	7,5 mm
Spitzenbreite (W4)	1,8 mm
Spitzendicke (T2)	2,5 mm
Greifflächenlänge (L4)	27,0 mm
Backenlänge (L3)	55,0 mm
Kopfbreite (W3)	16,0 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten


Chrom-Vanadin
KNIPEX