
Produktinformation

38 15 200

Mechanikerzange

- Hohe Biegefestigkeit der Zangenspitzen
- Greifflächen kreuzgezahnt




Allgemein	
Artikel-Nr.	38 15 200
EAN	4003773039594
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	209 g
Abmessungen	200 x 61 x 13 mm
Norm	DIN ISO 5745
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute	
Backendicke (am Gelenk) (T1)	9,5 mm
Spitzenbreite (W4)	3,0 mm
Spitzendicke (T2)	2,5 mm
Backenlänge (L3)	73,0 mm
Kopfbreite (W3)	17,5 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten


38 15 200
VANADIN
KNIPEX


38 15 200
VANADIN


T2
W4
L3
T1
W3