Produktinformation

83 30 015

Rohrzange S-Maul

- Schlankes, S-förmiges Maul
- Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung
- Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet
- Dreipunktanlage am Rohr, selbstklemmend
- Doppel-T-Profilgriff
- Unverlierbare Stellmutter
- Rot pulverbeschichtet, Backen blank geschliffen
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 56 HRC



Allgemein	
Artikel-Nr.	83 30 015
EAN	4003773014256
Zange	rot pulverbeschichtet
Gewicht	1.540 g
Abmessungen	420 x 78 x 23 mm
Norm	DIN 5234
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute	
Spannweite	60 mm
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 2 3/8 Zoll
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 60 mm
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	60 mm
Innendurchmesser Zoll	Ø 1 1/2 Zoll

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten







