

Produktinformation

88 02 180

KNIPEX Alligator®

Wasserpumpenzange



- Guter Zugang zum Werkstück durch schlanke Bauform im Kopf- und Gelenk-bereich
- Mehr Leistung und Komfort im Vergleich zu herkömmlichen Wasserpumpen-zangen gleicher Länge: 9-stufige Rastenverstellung für 30 % mehr Greifkapa-zität
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Robuste Bauart, unempfindlich gegen Verschmutzung; besonders geeignet für Arbeiten im Außenbereich
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Mit Comfort-Griffen aus drei ergonomischen Komponenten für optimierte Handhabung und mit zwei KNIPEXtend-Schnittstellen für Erweiterungen

Allgemein	
Artikel-Nr.	88 02 180
EAN	4003773044222
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Comfort-Griffen
Gewicht	199 g
Abmessungen	180 x 46 x 19,5 mm
Norm	DIN ISO 8976
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden
Technische Attribute	
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 1 1/2 Zoll
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	36 mm
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 42 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



