Produktinformation

90 42 340

Profil-Verbundzange



- Für die Herstellung fester Verbindungen von Profilblechen, die im Trockenbau für die Errichtung von Trennwänden und abgehängten Decken verwendet werden, ohne Schrauben oder Niete zu benötigen
- Für U- und C-Profile mit max. 1,2 mm Blechstärke (2 x 0,6 mm)
- Minimaler Kraftaufwand durch optimale Hebelübersetzung

Allgemein	
Artikel-Nr.	90 42 340
EAN	4003773071884
Zange	brüniert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	901 g
Abmessungen	340 x 96 x 19 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute	
Kapazität Millimeter	max. 1,2 (2 x 0,6)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Das Stempelwerkzeug wird durch die Profilbleche gedrückt



Ansetzen der Zange an zwei zu verbindenden Profilblechen