

Produktinformation

97 52 04

Crimpzange

Auch für Zweihandbedienung

- Bis zu 30 % reduzierte Handkraft gegenüber handelsüblichen Crimpzangen durch Hebelübersetzung
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
- Zweihandbedienung für einfaches Vercrimpen großer Leiterquerschnitte
- Gutes Handling durch ausgewogene Schwerpunktlage, abgewinkelten Kopf und ergonomisch geformte Griffe
- Crimpeinsatz ist nicht wechselbar



Allgemein	
Artikel-Nr.	97 52 04
EAN	4003773025450
Zange	brüniert
Kopf	brüniert
Griffe	mit rutschhemmenden Kunststoff-Hüllen
Gewicht	562 g
Abmessungen	250 x 82 x 27 mm
REACH- Konformität	enthält SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden
Technische Attribute	
Anwendung	unisolierte, offene Steckverbinder (2,8 + 4,8 mm Steckerbreite)
Kapazität Quadratmillimeter	0,1 – 2,5 mm ²
Anzahl der Nester	4
AWG	26 – 14

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

