Produktinformation

97 52 19

Crimpzange

Auch für Zweihandbedienung

- Bis zu 30 % reduzierte Handkraft gegenüber handelsüblichen Crimpzangen durch Hebelübersetzung
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
- Zweihandbedienung für einfaches Vercrimpen großer Leiterquerschnitte
- Gutes Handling durch ausgewogene Schwerpunktlage, abgewinkelten Kopf und ergonomisch geformte Griffe
- Crimpeinsatz ist nicht wechselbar




Allgemein	
Artikel-Nr.	97 52 19
EAN	4003773052142
Zange	brüniert
Kopf	brüniert
Griffe	mit rutschhemmenden Kunststoff-Hüllen
Gewicht	567 g
Abmessungen	250 x 65 x 23 mm
REACH- Konformität	enthält SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute	
Anwendung	isolierte + unisolierte Aderendhülsen
Kapazität Quadratmillimeter	35 / 50 mm²
Anzahl der Nester	2
AWG	2 / 0

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten






KNIPEX
97 52 19


KNIPEX
97 52 06


KNIPEX
97 52 06


KNIPEX
97 52 06