

Produktinformation

97 52 23

Crimpzange

Auch für Zweihandbedienung

- Bis zu 30 % reduzierte Handkraft gegenüber handelsüblichen Crimpzangen durch Hebelübersetzung
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
- Zweihandbedienung für einfaches Vercrimpen großer Leiterquerschnitte
- Gutes Handling durch ausgewogene Schwerpunktlage, abgewinkelten Kopf und ergonomisch geformte Griffe
- Crimpeinsatz ist nicht wechselbar



Allgemein	
Artikel-Nr.	97 52 23
EAN	4003773052159
Zange	brüniert
Kopf	brüniert
Griffe	mit rutschhemmenden Kunststoff-Hüllen
Gewicht	565 g
Abmessungen	250 x 79 x 24 mm
REACH- Konformität	enthält SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden
Technische Attribute	
Anwendung	unisolierte Kabelschuhe + Kabelverbinder
Kapazität Quadratmillimeter	16 / 25 mm ²
Anzahl der Nester	2
AWG	6 / 4

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

