Produktinformation

97 54 24

Crimpzange für Miniaturstecker

Parallelcrimp

- Parallele Crimpbackenführung, um den besonders hohen Anforderungen kleiner Verbinder gerecht zu werden
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
- Hohe Crimpkraft durch effiziente Hebelübersetzung
- Crimpzangen für andere Miniaturstecker wie z. B. HD 22; Modu IV; Micro Timer; ... auf Anfrage
- Crimpeinsatz ist nicht wechselbar



Allgemein	
Artikel-Nr.	97 54 24
EAN	4003773060215
Zange	brüniert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	305 g
Abmessungen	190 x 60 x 34 mm
REACH- Konformität	enthält SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute	
Anwendung	D-Sub
Kapazität Quadratmillimeter	0,03 – 0,56 mm²
Anzahl der Nester	3
AWG	32 – 20

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten




D-Sub HD + HDE
0.03 - 0.56 mm²/AWG 32 - 20


0.03
0.09
0.20
0.56
0.08
0.20
KNIPEX
97 54 24
MADE IN
GERMANY

