

97
90

Crimp-Sortimente für Kabelverbinder



97 90 00



97 90 01



97 90 21



97 90 22



- im TANOS MINI-systainer® (stabile Kunststoffbox)
- zwei stapelbare Kunststoffeinsätze mit je sechs Mulden für Verbinder
- mit einem Sortiment gebräuchlicher Kabelverbinder

97 90 00
mit Crimp-Gripzange 97 00 215 A

97 90 01
mit Crimpzange 97 32 225

97 90 21
mit Crimpzange PreciForce®
97 52 36 (für isolierte Kabelschuhe
und Verbinder)

97 90 22
mit selbstanpassender Universal-
Abisolierzange Multistrip 10 12 42
195; mit Crimpzange PreciForce® 97
52 36 (für isolierte Kabelschuhe und
Verbinder)

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Zangen		Kabelverbinder			g
					Anzahl	Kabel mm ²	
97 90 00	025375	97 00 215 A			25	0,5 - 1,0	1391
					25	1,5 - 2,5	
					25	1,5 - 2,5	
					25	0,5 - 1,0	
					25	1,5 - 2,5	
97 90 01	025382	97 32 225			25	0,5 - 1,0	1123
					25	1,5 - 2,5	
					25	1,5 - 2,5	
					25	4,0 - 6,0	
					25	4,0 - 6,0	
97 90 21	062134	97 52 36			25	0,5 - 1,0	1416
					25	1,5 - 2,5	
					25	0,5 - 1,0	
					25	0,5 - 1,0	
					20	4,0 - 6,0	
97 90 22	062141	97 52 36			25	1,5 - 2,5	1527
					25	1,5 - 2,5	
					25	1,5 - 2,5	
					20	4,0 - 6,0	
					25	0,5 - 1,0	
		12 42 195			25	1,5 - 2,5	
					25	0,5 - 1,0	
					25	1,5 - 2,5	
					20	4,0 - 6,0	

97
90

Crimp-Sortimente für Aderendhülsen



- im TANOS MINI-systainer® (stabile Kunststoffbox)
- zwei stapelbare Kunststoffeinsätze mit je sechs Mulden für Verbinder
- mit einem Sortiment gebräuchlicher Kabelverbinder



97 90 05



97 90 06



97 90 09



97 90 10



97 90 12



97 90 23



97 90 24



mehrere Boxen können miteinander verknüpft werden

97 90 05
mit Aderendhülsenzange 97 71 180;
Aderendhülsen ohne Kunststoffkragen

97 90 06
mit Aderendhülsenzange 97 71 180;
Aderendhülsen mit Kunststoffkragen

97 90 09
mit selbststellender Crimpzange für
Aderendhülsen 97 53 04

97 90 10
mit selbststellender Abisolierzange
12 40 200; mit selbststellender
Crimpzange für Aderendhülsen
97 53 04

97 90 12
mit selbststellender Abisolierzange
12 40 200; mit selbststellender
Crimpzange für Aderendhülsen
97 53 08

97 90 23
mit Crimpzange PreciForce® 97 52 38
für Aderendhülsen

97 90 24
mit selbstanpassender Universal-
Abisolierzange Multistrip 10 12 42 195;
mit selbststellender Crimpzange für
Aderendhülsen 97 53 08

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Zangen		200 x mm ²	150 x mm ²	100 x mm ²	75 x mm ²	50 x mm ²	40 x mm ²	⚖ g
97 90 05	025535	97 71 180		0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5	4,0 / 6,0			10,0 / 16,0		930
97 90 06	025542	97 71 180		0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5	2,5		4,0 / 6,0	10,0	16,0	1000
97 90 09	028574	97 53 04		0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5		4,0 / 6,0		10,0		1420
97 90 10	046202	97 53 04 / 12 40 200		0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5		4,0 / 6,0		10,0		1353
97 90 12	048916	97 53 08 / 12 40 200		0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5		4,0 / 6,0		10,0		1427
97 90 23	062158	97 52 38		0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5		4,0 / 6,0				1226
97 90 24	062394	97 53 08 / 12 42 195		0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5		4,0 / 6,0		10,0		1348