

ERDI Idealschere D15A

Klein und wendig



Einfach besser.



Ihre Vorteile auf einen Blick:

- 1 Extrem kompakter Scherenkopf**
Der besonders kompakt ausgelegte Scherenkopf verleiht ihr eine enorme Wendigkeit und ermöglicht das Schneiden engster Radien und an schwer zugänglichen Stellen.
- 2 Praktische Riegel-Anschlag-Kombination**
Verriegelung und Anschlag in einem – so lässt sich die Schere schnell und bequem mit nur einer Hand schließen und geschlossen halten. Ein raffiniertes Detail, das zu mehr Sicherheit beiträgt.
- 3 Doppelte Hebelübersetzung**
Ihr Kraftaufwand wird durch die doppelte Hebelübersetzung spürbar reduziert. Gleichzeitig wird die Schneidleistung dadurch deutlich erhöht.
- 4 Ergonomischer Griff**
Die Weichstoffeinlage und die Kunststoffummantelung sorgen dafür, dass der ergonomisch geformte Griff hervorragend in der Hand liegt und besonders griffig ist.



- Für durchlaufende gerade und Figureschnitte
- Neue Scherenkopfgeometrie sorgt für enorme Wendigkeit – hervorragend geeignet für besonders kleine Radien und schwer zugängliche Stellen
- Optimiertes Hebelverhältnis bei kleinster Bauweise garantiert 100 % Leistung bei geringem Kraftaufwand
- ERGO-Griff für ermüdungsfreies Arbeiten



Ideal-Schere, klein und wendig

| Bestell-Nr. | Gesamt-länge | | Schnitt-länge | | ↓ max. ↑ | ⚙️ | ⚖️ | V4 |
|-------------|--------------|---|---------------|-------|----------|-----|------|----|
| | mm | " | mm | " | | | | |
| D15A | 180 | 7 | 20 | 13/16 | 1,0 | +++ | 0,20 | |
| D15AL | 180 | 7 | 20 | 13/16 | 1,0 | +++ | 0,20 | |
| D15A-SB | 180 | 7 | 20 | 13/16 | 1,0 | +++ | 0,21 | |
| D15AL-SB | 180 | 7 | 20 | 13/16 | 1,0 | +++ | 0,21 | |



↓ max. ↑
Blechdicke max.
Standzeit