

BS 175 (601750000) Kombi-Bandschleifmaschine Karton

Bestell-Nr. 601750000
EAN 4007430193247



Abbildung stellvertretend



- Robuste Maschine für anspruchsvolle Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten
- Großer, um 90° stufenlos neigbarer Bandschleifarm zum Bearbeiten von Holz- und Metallwerkstücken
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Motor für Einphasen-Wechselstrom
- Seitlich geschlossene Schutzhauben mit Absaugstutzen
- Schutzhauben-Bajonettverschluss für schnellen, einfachen Scheibenwechsel
- Staubgeschützter Not-Aus-Schalter
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen
- Große Funkenschutzgläser zum Schutz der Augen
- Vibrationsdämpfende Gummifüße für sicheren Stand

Technische Werte**Kennwerte**

Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung)	175 x 25 x 32 mm
Leerlaufdrehzahl	2980 /min
Netzspannung	220 - 240 V
Nennaufnahmeleistung	500 W
Abgabeleistung	310 W
Kippmoment	2.3 Nm
Bandschleifarm-Länge	285 mm
Schleifband	50 x 1020 mm
Absaugstutzen, Innen-Ø	35 mm
Gewicht	14.9 kg
Kabellänge	2 m

Lieferumfang

Normalkorund-Schleifscheibe 60 N
Gewebeschleifband K 60
Funkenschutzgläser
Werkstückauflage
Sechskantschlüssel