

97 Crimpprofile und Positionierhilfen für Crimp-Systemzangen

Crimpprofil	Bestell-Nr.	EAN-Code	Anwendung	Kapazität		g
					AWG	
		4003773-			AWG	g
	97 49 04	030850	unisierte, offene Steckverbinder 2,8 + 4,8 mm	0,1 - 2,5 mm ²	27-13	50
	97 49 05	030867	unisierte, offene Steckverbinder 4,8 + 6,3 mm	0,5 - 6,0 mm ²	20-10	55
	97 49 06	030836	isolierte Kabelschuhe + Steckverbinder	0,5 - 6,0 mm ²	20-10	55
	97 49 16	040675	isolierte Kabelschuhe + Steckverbinder	10 / 16 mm ²	7 / 5	50
	97 49 08	030874	Aderendhülsen	0,5 - 6,0 mm ²	20-10	55
	97 49 09	030881	Aderendhülsen	10 / 16 / 25 mm ²	7/5/3	55
	97 49 19	030898	Aderendhülsen	35 / 50 mm ²	2 / 0	65
	97 49 13	030843	unisierte Kabelschuhe + Steckverbinder	0,5 - 10 mm ²	20-7	55
	97 49 23	052135	unisierte Kabelschuhe + Steckverbinder	16 + 25 mm ²	5 + 3	55
	97 49 15	046164	Fahnenstecker und unisierte, offene Steckverbinder 4,8 + 6,3 mm	1,25 - 2,5 mm ²	16-13	55
	97 49 20	045212	F-Stecker für TV- und Satellitenanschluss	3 - 4 / 4 - 6 mm ²	12-10	55
	97 49 24	030911	D-Sub-Stecker	Ø 9,6 / SW 8,4 + 8,1 mm; Ø 7,8 / SW 7,0 mm		55
	97 49 24	030911	D-Sub-Stecker	0,03 - 0,56 mm ²	32-20	45
	97 49 30	030904	unisierte Stoßverbinder	1,5 - 10 mm ²	15-7	55
	97 49 35	034315	Zündkerzenstecker und Verteiler			55
	97 49 40	030959	Koax-Verbinder	RG 58,59,62,71,223		60
	97 49 50	030966	Koax-Verbinder/Auto-Telefon	RG 58,174,188,316		60
	97 49 44	041443	gerollte Kontakte	0,14 - 1,5 mm ²	26-15	50
	97 49 54	041450	Modulstecker	0,5 - 2,5 mm ²	20-13	55
	97 49 60	030928	gedrehte Kontakte (HTS + Harting)	0,14 - 4,0 mm ²	26-11	55
	97 49 61	045137	gedrehte Kontakte (Harting)	1,5/2,5/4,0/6,0 mm ²	15/13/12/10	55
	97 49 64	044055	ABS-Stecker	-2,5 / -6,0 mm ²	-13 / -10	60
	97 49 70	030942	Westernstecker	4/6/8-polig		60
	97 49 74	044062	ungeschirmte Molex-Stecker	RJ 10, 11, 12, 45		55
	97 49 76	047513	geschirmte Stewart-Stecker	8-polig		50
	97 49 81	042778	Harting-Stecker für Lichtwellenleiter mit Fasern aus KEVLAR®	SW 3,0 / Ø 3,5; SW 4,95 / Ø 6,0; SW 6,5 / Ø 7,5		55
	97 49 82	042792	Telegärtner-Stecker für Lichtwellenleiter mit Fasern aus KEVLAR®	SW 3,25 / Ø 3,6; SW 3,65 / Ø 4,0; SW 4,52 / Ø 5,4		55
	97 49 83	044079	LWL-ST-, SC- + STSC/K-Stecker	SW 3,65 / Ø 4,1; SW 4,2 / Ø 4,6; SW 5,0 / Ø 6,0		5
	97 49 84	042792	Harting/Suhner-Stecker für Lichtwellenleiter mit Fasern aus KEVLAR®	SW 3,8 / Ø 4,5; SW 4,3 / Ø 5,2; SW 4,95 / Ø 6,0		55
	97 49 87	043331	MIC-Stecker für Lichtwellenleiter	SW 8,7 / Ø 9,5		50
	97 49 90	031017	Positionierhilfe für 97 49 60 (HTS + Harting)			70
	97 49 91	045144	Positionierhilfe für 97 49 61 (Harting)			70
	97 49 93	047926	Positionierhilfe für 97 49 24 (D-Sub-Stecker)			70
	97 49 94	030997	Positionierhilfe für 97 49 04			20
	97 49 95	031000	Positionierhilfe für 97 49 05			20

bis zu 250 Profile erhältlich;
Sonderprofile auf Anfrage

KEVLAR® ist ein eingetragenes Warenzeichen der E.I.
du Pont de Nemours and Company