

97 Crimpprofile und Positionierhilfen für Crimp-Systemzangen

| Crimpprofil | Bestell-Nr. | EAN-Code | Anwendung | Kapazität | | g |
|---|-------------|----------|---|--|-------------|----|
| | | | | | AWG | |
| | | 4003773- | | | AWG | g |
|  | 97 49 04 | 030850 | unisierte, offene Steckverbinder 2,8 + 4,8 mm | 0,1 - 2,5 mm ² | 27-13 | 50 |
|  | 97 49 05 | 030867 | unisierte, offene Steckverbinder 4,8 + 6,3 mm | 0,5 - 6,0 mm ² | 20-10 | 55 |
|  | 97 49 06 | 030836 | isolierte Kabelschuhe + Steckverbinder | 0,5 - 6,0 mm ² | 20-10 | 55 |
|  | 97 49 16 | 040675 | isolierte Kabelschuhe + Steckverbinder | 10 / 16 mm ² | 7 / 5 | 50 |
|  | 97 49 08 | 030874 | Aderendhülsen | 0,5 - 6,0 mm ² | 20-10 | 55 |
|  | 97 49 09 | 030881 | Aderendhülsen | 10 / 16 / 25 mm ² | 7/5/3 | 55 |
|  | 97 49 19 | 030898 | Aderendhülsen | 35 / 50 mm ² | 2 / 0 | 65 |
|  | 97 49 13 | 030843 | unisierte Kabelschuhe + Steckverbinder | 0,5 - 10 mm ² | 20-7 | 55 |
|  | 97 49 23 | 052135 | unisierte Kabelschuhe + Steckverbinder | 16 + 25 mm ² | 5 + 3 | 55 |
|  | 97 49 15 | 046164 | Fahnenstecker und unisierte, offene Steckverbinder 4,8 + 6,3 mm | 1,25 - 2,5 mm ² | 16-13 | 55 |
|  | 97 49 20 | 045212 | F-Stecker für TV- und Satellitenanschluss | 3 - 4 / 4 - 6 mm ² | 12-10 | 55 |
|  | 97 49 24 | 030911 | D-Sub-Stecker | Ø 9,6 / SW 8,4 + 8,1 mm; Ø 7,8 / SW 7,0 mm | | 55 |
|  | 97 49 24 | 030911 | D-Sub-Stecker | 0,03 - 0,56 mm ² | 32-20 | 45 |
|  | 97 49 30 | 030904 | unisierte Stoßverbinder | 1,5 - 10 mm ² | 15-7 | 55 |
|  | 97 49 35 | 034315 | Zündkerzenstecker und Verteiler | | | 55 |
|  | 97 49 40 | 030959 | Koax-Verbinder | RG 58,59,62,71,223 | | 60 |
|  | 97 49 50 | 030966 | Koax-Verbinder/Auto-Telefon | RG 58,174,188,316 | | 60 |
|  | 97 49 44 | 041443 | gerollte Kontakte | 0,14 - 1,5 mm ² | 26-15 | 50 |
|  | 97 49 54 | 041450 | Modulstecker | 0,5 - 2,5 mm ² | 20-13 | 55 |
|  | 97 49 60 | 030928 | gedrehte Kontakte (HTS + Harting) | 0,14 - 4,0 mm ² | 26-11 | 55 |
|  | 97 49 61 | 045137 | gedrehte Kontakte (Harting) | 1,5/2,5/4,0/6,0 mm ² | 15/13/12/10 | 55 |
|  | 97 49 64 | 044055 | ABS-Stecker | -2,5 / -6,0 mm ² | -13 / -10 | 60 |
|  | 97 49 70 | 030942 | Westernstecker | 4/6/8-polig | | 60 |
|  | 97 49 74 | 044062 | ungeschirmte Molex-Stecker | RJ 10, 11, 12, 45 | | 55 |
|  | 97 49 76 | 047513 | geschirmte Stewart-Stecker | 8-polig | | 50 |
|  | 97 49 81 | 042778 | Harting-Stecker für Lichtwellenleiter mit Fasern aus KEVLAR® | SW 3,0 / Ø 3,5; SW 4,95 / Ø 6,0; SW 6,5 / Ø 7,5 | | 55 |
|  | 97 49 82 | 042792 | Telegärtner-Stecker für Lichtwellenleiter mit Fasern aus KEVLAR® | SW 3,25 / Ø 3,6; SW 3,65 / Ø 4,0; SW 4,52 / Ø 5,4 | | 55 |
|  | 97 49 83 | 044079 | LWL-ST-, SC- + STSC/K-Stecker | SW 3,65 / Ø 4,1; SW 4,2 / Ø 4,6; SW 5,0 / Ø 6,0 | | 5 |
|  | 97 49 84 | 042792 | Harting/Suhner-Stecker für Lichtwellenleiter mit Fasern aus KEVLAR® | SW 3,8 / Ø 4,5; SW 4,3 / Ø 5,2; SW 4,95 / Ø 6,0 | | 55 |
|  | 97 49 87 | 043331 | MIC-Stecker für Lichtwellenleiter | SW 8,7 / Ø 9,5 | | 50 |
|  | 97 49 90 | 031017 | Positionierhilfe für 97 49 60 (HTS + Harting) | | | 70 |
|  | 97 49 91 | 045144 | Positionierhilfe für 97 49 61 (Harting) | | | 70 |
|  | 97 49 93 | 047926 | Positionierhilfe für 97 49 24 (D-Sub-Stecker) | | | 70 |
|  | 97 49 94 | 030997 | Positionierhilfe für 97 49 04 | | | 20 |
|  | 97 49 95 | 031000 | Positionierhilfe für 97 49 05 | | | 20 |

bis zu 250 Profile erhältlich;
Sonderprofile auf Anfrage

KEVLAR® ist ein eingetragenes Warenzeichen der E.I.
du Pont de Nemours and Company