

Produktinformation

97 52 05

Crimpzange

Auch für Zweihandbedienung

- Für lötfreie elektrische Verbindungen
- Bis zu 30 % reduzierte Handkraft gegenüber handelsüblichen Crimpzangen durch Hebelübersetzung
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
- Zweihandbedienung für einfaches Vercrimpen großer Leiterquerschnitte
- Gutes Handling durch ausgewogene Schwerpunktlage, abgewinkelten Kopf und ergonomisch geformte Griffe
- Crimpeinsatz ist nicht wechselbar



Allgemein	
Artikel-Nr.	97 52 05
EAN	4003773025467
Zange	brüniert
Kopf	brüniert
Griffe	mit rutschhemmenden Kunststoff-Hüllen
Gewicht	572 g
Abmessungen	250 x 83 x 24 mm
REACH- Konformität	enthält SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden
Technische Attribute	
Anwendung	unisolierte, offene Steckverbinder (4,8 + 6,3 mm Steckerbreite)
Kapazität Quadratmillimeter	0,5 – 6 mm ²
Anzahl der Nester	3
AWG	20 – 10

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

