

L x B x H: 195 mm x 42 mm x 157 mm ·



Anwendung:

Handliches Werkzeug für Karosseriearbeiten und Industrie

- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Schnellspann-Bohrfutter
- Robustes Maschinengehäuse
- Für Dauerbetrieb geeignet
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Betriebsdruck (bar): 6,3
- Schall-Leistungspegel: 99,7 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 2,10 m/s²
- Spannfutter: 1 – 10
- Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links)
- Leistung Watt: 373 Watt
- Kälteisolierender Griff
- Maße: 195 mm x 42 mm x 157 mm
- Netto-Gewicht (kg): 1 kg
- Schall-Druckpegel: 88,7 dB(A) Lp A
- Umdrehungen/Minute: 2000
- Luftbedarf [l/min]: 113 l/min (1,9 l/sec)

Artikelnummer

9030 N-1

Handgriff

Kälteisolierender Griff