

EMMI – 05P



Ultraschallreinigungsgerät für wässrige Reinigungslösungen

Ultrasonic cleaning unit for aqueous cleaning solution

Anwendung: Hausgebrauch (Reinigung von Brillen, Schmuck usw.)
 Application: domestic use (Cleaning of glasses, emblazonment et cetera)

Zubehör

Lochdeckel
 Korb

Attachments

Cap
 Basket

Ausstattung

Zeitschalter 1 - 9 Min.

Features

Timer 1 - 9 min.

Abmessungen

Wanneninhalt 0,5 Liter
 Wannen-Innenmaß (LxBxH) 175x80x40mm
 Geräte-Außenmaß (LxBxH) 190x100x124mm
 Korb-Innenmaß (LxBxH) 167x74x48mm

Dimension

Tank volume 0,5 Liter
 Inner dimensions of tank (LxWxH) 165x90x50mm
 Outer dimensions (LxWxH) 190x100x124mm
 Basket-dimensions (LxWxH) 167x74x48mm

Technische Daten

Schwingsystem: 1 Flachschringer
 HF-Generator: Überlastsicher, leistungskonstant
 Betriebsart: Einfachhalbwelle
 Betriebsfrequenz: ca. 49 kHz
 Ultraschall-Leistung: max. 50 Watt
 Netzanschluss: 220-240 Volt
 Netzfrequenz (Hz): 50/60

Technical data

Transducers: 1 flat oscillating systems
 Generator: overload protected, constant power
 Operating mode: half-wave
 Operating frequency: ca. 49 kHz
 Ultrasonic power max 50 Watt
 Mains connection 220-240 Volt
 Net frequenz: 50/60

Schutzgrad

IP20

Protection grade

IP20

Technische Änderungen vorbehalten.