



Bewährter Klassiker – noch besser. Alligator® mit 30 % mehr Greifkapazität.

Alligator®



- ▶ optimierter Verstellmechanismus mit jetzt 9 Einstellpositionen
- ▶ verbesserte Zugänglichkeit zum Werkstück durch schlankere Kopfform
- ▶ Kapazität jetzt: bis 46 mm Schlüsselweite, Rohre bis 2" Durchmesser

NEU

KNIPEX Quality – Made in Germany

Alligator® dreifach optimiert.



Bewährtes noch besser!

KNIPEX hat die Greifkapazität der Alligator® um 30 % erweitert, einstellbar sind jetzt 9 statt bisher 7 Positionen. Die Wasserpumpenzange liegt noch besser in der Hand und kommt leichter an schwer zugängliche Werkstücke heran, weil die Kopfform schlanker geworden ist.



Sechskantschrauben greift die Alligator® bis zu einer Schlüsselweite von 46 mm, die Kapazität bei Rohren bietet sogar eine Reserve bis zu 2" – beachtliche Werte für ein 250er-Werkzeug!



Bewährte Alligator® mit neuen Vorteilen:

- verbesserte Zugänglichkeit zum Werkstück durch schlankere Kopfform
- ergonomisch optimierte Griffe für verbesserte Handhabung
- durchgestecktes Gelenk für hohe Stabilität durch doppelte Führung
- selbstklemmend an Rohren und Muttern, deshalb kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- günstige Hebelwirkung, dadurch optimale Kraftübertragung
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen (ca. 61 HRC)
- dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet



Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Ausführung	⊘	⊞ mm	Einstell- positionen	↔ mm	⚖ g	
88 01 250	022992	Kopf poliert, Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen	2"	46	9	250	320	
88 02 250	019282	Kopf poliert, mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen	2"	46	9	250	355	
88 03 250	005742	Kopf verchromt, Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen	2"	46	9	250	315	
88 05 250	035497	Kopf verchromt, mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen	2"	46	9	250	355	
88 06 250	039303	Kopf verchromt, isoliert mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen, VDE-geprüft	2"	46	9	250	375	 ⚡ 1000V
88 07 250	019343	Kopf verchromt, Griffe tauchisoliert, VDE-geprüft	2"	46	9	250	420	 ⚡ 1000V

Ihr Vertriebspartner



KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG

Oberkamper Strasse 13
42349 Wuppertal (Deutschland)

Tel.: +49 (0) 202 – 47 94-0

Fax: +49 (0) 202 – 47 50 58

info@knipex.de

www.knipex.de