

Komplettsatz mit Knüppelratschen 1/4" und 1/2", 65-teilig.



Steckschlüsseinsätze von 4 - 34 mm. Zündkerzeneinsätze 16 und 21 mm. Schraubereinsätze mit Vierkanttrieb für Schlitzschrauben, Kreuzschlitzschrauben, TX-Schrauben (mit stirnseitiger Bohrung) und Innensechskantschrauben. Innensechskantschlüssel (abgewinkelt) Gr. 1,25 - 1,5 - 2,0 - 2,5 und 3,0 mm. 4 Verlängerungen, 1 Schraubergriff mit Vierkant, 2 Kreuzgelenke. Sonstiger Inhalt siehe Abbildung.

Das wichtigste Teil: die Ratsche. Aus einem Stück aus CrV-Stahl geschmiedet. Gehärtet und mit makelloser Verzahnung: mehrere der 72 Zähne rasten gleichzeitig ein und übertragen extrem hohes Drehmoment. Mit Entriegelungsmechanismus: Lösen der Einsatzwerkzeuge durch Knopfdruck.

Klicken Sie hier für weitere Informationen

Lieferung in kompaktem Kunststoffkoffer. Hochfest, mit Schnappverschluss und stabiler Einlage. Composition and design copyright by PROXXON.

NO 23 286



- 1 Schraubendrehergriff mit 1/4"-Vierkant. Im Griff oben 1/4"-Aufnahme zum Aufsetzen einer Ratsche oder eines T-Stückes.
- 2 Mit 34 mm-Steckschlüsseinsatz (nach neuer ISO-Norm für M 22).

**2 JAHRE
GARANTIE**

Gewerblich
voll nutzbar!

Für Steckschlüsseinsätze
und Verbindungselemente
25 Jahre Garantie
auf Material- und
Herstellerfehler.

**DIN
ISO**



Qualität gewinnt:

Werte für Härte und
maximales Drehmoment sind
besser, als von DIN/ISO
gefordert. Die Maßhaltigkeit
liegt innerhalb der
zugelassenen Toleranzen.