

Sägeblatt "multi cut - professional", 315×30, Z96 FZ/TZ, 5°neg. (628092000)

Bestell-Nr. 628092000

EAN 4007430177056



Abbildung stellvertretend

- Universeller Einsatz bei anspruchsvollen Materialien
- Bei höchsten Ansprüchen an die Schnittqualität, z.B. Laminat, dünnwandige Kunststoff-, Alu-, Kupfer-, Messingprofile
- Ideal geeignet für viele Anwendungen im Innenausbau
- Perfekte Schnittergebnisse auch bei Querschnitten in Vollholz, rohen, beschichteten oder furnierten Spanplatten, MDF
- Sehr hohe Leistungskraft der Kreissäge notwendig
- Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
- Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
- Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216, 250, 254 und über 300 mm

Technische Werte

KENNWERTE

Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung	315 x 2.8 x 30 mm
Material	HW/CT
Zähnezahl	96
Zahnform	FZ/TZ
Stammblattdicke	2 mm
Spanwinkel	5° neg.

geeignet für

KGS 315 Plus

Verpackung

Karton