

3 Stufenbohrer-Bit, 4-20 mm

**Ausführung:**

9 Bohrstufen 2 mm steigend, einsetzbar in Material bis 4,5 mm Stärke. Mit Kantenbrecher (Blechentgrater) am Ø 10 für 1 mm Bleche

Antrieb:

$\frac{1}{4}$ "-Sechskant, passend für Halter nach nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173



Code

05104672001



mm

75,0