

EMMI – 04



Ultraschallreinigungsgerät für wässrige Reinigungslösungen

Ultrasonic cleaning unit for aqueous cleaning solution

Anwendung: Hausgebrauch (Reinigung von Brillen, Schmuck usw.)
 Application: domestic use (Cleaning of glasses, emblazonment et cetera)

Zubehör

Deckel
 Korb

Attachments

Cap
 Basket

Ausstattung

Zeitschalter ca. 7 Min.

Features

Timer ca. 7 min.

Abmessungen

Wanneninhalt 0,6 Liter
 Wannen-Innenmaß 165x90x50mm
 (LxBxH)
 Geräte-Außenmaß 185x110x120mm
 (LxBxH)
 Korb-Innenmaß 155x80x45mm
 (LxBxH)

Dimension

Tank volume 0,6 Liter
 Inner dimensions of tank 165x90x50mm
 (LxWxH)
 Outer dimensions 185x110x120mm
 (LxWxH)
 Basket-dimensions 155x80x45mm
 (LxWxH)

Technische Daten

Schwingsystem: 1 Flachschringer
 HF-Generator: Überlastsicher, leistungskonstant
 Betriebsart: Einfachhalbwelle
 Betriebsfrequenz: ca. : ca. 42 kHz
 Ultraschall-Leistung: max 40 Watt
 Netzanschluss: 220-240 Volt
 Netzfrequenz (Hz): 50/60

Technical data

Transducers: 1 flat oscillating systems
 Generator: overload protected, constant power
 Operating mode: half-wave
 Operating frequency: ca. 42 kHz
 Ultrasonic power max 40 Watt
 Mains connection 220-240 Volt
 Net frequenz: 50/60

Schutzgrad

IP20

Protection grade

IP20

Technische Änderungen vorbehalten.