

KNIPEX Quality – Made in Germany

# Lineman's Pliers

Kraft-Kombizange, amerikanisches Modell



**NEU**

**POWER  
PLUS!  
60%**

- Massive Ausführung für schwerste Belastung; hoch übersetzt für leichtes Schneiden
- Kreuzgezahnte Greifzone im Zangenmaul für effektives Festhalten
- Zusätzliche Greifzone unterhalb des Gelenks für kraftvolles Hebeln und Pressen

cap. hard Ø 3,0mm / 1/8"

09 02 240



# Lineman's Pliers

## Kraft-Kombizange, amerikanisches Modell

### 09 Lineman's Pliers



09 01 240



09 02 240



Kraftvolle Greifzonen zum Ziehen, Pressen und Hebeln.



Kreuzgezahnte Greiffläche für festes Zupacken und Ziehen, z. B. beim Zaunbau.

- ▶ massive Ausführung für schwerste Belastung, universell einsetzbar
- ▶ **Power plus 60%:** hoch übersetzt für kraftvolles Schneiden und Greifen
- ▶ ergonomisch optimierte Griff-form für besten Handkontakt und ermüdungsarmes Arbeiten
- ▶ besonders wirkungsvolle kreuzgezahnte Greifzone im Zangenmaul – für festes Zupacken und Ziehen

- ▶ zusätzliche Greifzone unterhalb des Gelenks für kraftvolles Hebeln und Pressen
- ▶ mit Schneiden für weichen und harten Draht
- ▶ Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 64 HRC

Bestell-Nr.	EAN-Code	Kopf	Griffe	Schneidwerte		g
				Ø mm	Ø mm	
09 01 240	064992	poliert	mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen	4,6	3,0	465
09 02 240	065005	poliert	mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen	4,6	3,0	490



Greifzone unterhalb des Gelenks für kraftvolles Hebeln.



Lange Schneiden zum Trennen von flachen Kabeln.

L100 01771/01/02.07/10.000/D

Fachhändler:

#### KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG

Postfach 12 04 05  
Oberkamper Straße 13  
D-42349 Wuppertal

Telefon: +49(0)2 02/47 94-0  
Telefax: +49(0)2 02/47 50 58  
Fax Export: +49(0)2 02/47 74 94

Internet: [www.knipex.de](http://www.knipex.de)  
E-Mail: [info@knipex.de](mailto:info@knipex.de)