

Produktinformation

95 05 165

Kabelschere

Griffe mit Kunststoff umspritzt



MM

- Zum Schneiden von Kabeln Ø 10 mm / 24 mm<sup>2</sup>
- Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke
- Schneiden aus rostfreiem Stahl
- In Öl gehärtet und angelassen
- Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet
- Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff
- Kein Quetschen, geringe Verformung des Kabels
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Nachstellbares Schraubgelenk

| Allgemein                         |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr.                       | 95 05 165                |
| EAN                               | 4003773019596            |
| Kopf                              | poliert                  |
| Griffe                            | mit Kunststoff umspritzt |
| Gewicht                           | 111 g                    |
| Abmessungen                       | 165 x 48 x 16 mm         |
| REACH- Konformität                | enthält keine SVHC       |
| RoHS- Konformität                 | nicht anzuwenden         |
| Technische Attribute              |                          |
| Schneidwert Cu-Kabel, mehrdräftig | 24 mm <sup>2</sup>       |
| Schneidwert Cu-Kabel, mehrdräftig | Ø 10 mm                  |
| AWG                               | 4                        |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten