

Produktinformation

97 22 240

Crimpzange



- Zum Kabelschneiden, Abisolieren von Adern und Crimpen von isolierten Kabelschuhen und isolierten Schrumpfschlauchverbindern sowie unisolierten, offenen Steckverbindern
- Mit Gewindelöchern zum Abschneiden von Cu- oder Ms-Gewindestiften mit M 2,6; M 3; M 3,5; M 4 und M 5
- Geschraubtes Gelenk für eine hohe Stabilität und gleichmäßigen Lauf

Allgemein	
Artikel-Nr.	97 22 240
EAN	4003773070726
Zange	schwarz lackiert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	270 g
Abmessungen	240 x 62 x 25 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute	
	
Anwendung	isolierte Kabelschuhe + Kabelverbinder
Kapazität Quadratmillimeter	0,5 — 6,0 mm²
Anzahl der Nester	3
AWG	20 — 10

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten