

# PSM 160 A

NEU



 Vergrößern

Product Special

Produktvideo [▶ DSL](#) [▶ ISDN](#)

Service



Zubehör



Produkt-  
vergleich



Händlersuche



Bedienungs-  
anleitung

Schnellsuche

▶ Suche starten

▶ Erweiterte Suche

▶ Hinweise zur Suche

Technische Details

## Der neue PSM 160: Ein Multi Talent

Er schleift überall: Flächen, Ecken und Kanten. Dank seines ergonomischen Griffes, lässt er sich leicht bedienen und kontrollieren

### Highlights

- Kraftvoller Motor mit 160 W
- Komfortable Einhandbedienung dank ergonomischem Design und Softgrip
- Eingebaute Staubabsaugung und Bosch-Mikrofiltersystem
- Kletthaftung der Schleifplatte für einfachen Schleifblattwechsel
- Dreieckige Platte für alle Anwendung: Kanten/Ecken/ Flächen
- Vorderer Teil der Schleifplatte ist dank SDS abnehmbar um weiteres Zubehör anzubringen
- Vorderer Teil der Platte lässt sich in drei Positionen drehen und bietet so eine längere Standzeit des Schleifpapiers

### Lieferumfang:

- Schachtel

## PSM 160 A

### Technische Daten

Aufnahmeleistung: 160 W

Schwingzahl: 24000 min<sup>-1</sup>

Eckmaß: 93 mm

Scheitplattenmasse: 104,0 mm

Gewicht: 1,4 kg