

ELECTRONIC SERVICE-KOFFER **HANDY** 1500

Der kleine, äußerst handliche Service-Koffer mit dem großen Innenraum



1500 **BERNSTEIN** **HANDY** mit Werkzeugsortiment

1515 **BERNSTEIN** **HANDY** ohne Werkzeugsortiment

Beschreibung:

Gehäuse aus tiefgezogenen, schlagfesten, schwarzgenarbt Kunststoffschalen, mit stabilem Alu-Rahmen verpreßt, staub- und regendicht, säure- und kratzfest. An den Seiten sind Ösen zum Einhängen eines Tragegurtes.

Auf zwei schwenkbaren Lochplatten sind 41 Spezial-Werkzeuge griffbereit in Gummilaschen gehalten. Ein Dokumentenfach im Kofferdeckel bietet viel Platz für schriftliche Unterlagen, Schreibgeräte etc.. Für Ersatzteile, Meß- und Lötgeräte ist im Kofferboden ein stabiler Kunststoffeinsatz, 75 mm hoch, mit 4 Zwischenwänden zur variablen Einteilung der Fächer vorhanden. Der Koffer hat 2 Schlösser und ist abschließbar.

Außenmaße: 340 x 360 x 180 mm

Gewicht ohne Werkzeuge: ca. 3,300 kg

Gewicht mit Werkzeugen: ca. 4,300 kg

Werkzeugsortiment:

Nr.	Beschreibung der Einzelteile	Nr.	Beschreibung der Einzelteile
1-152	Abgleichschraubendreher , 40 x 4 mm	4-301	Liliput-Schraubendreher , Klinge vernickelt, 40 x 1,8 mm
2-126	Ablöthebel , einseitig geschlitzt, mit Kunststoffheft	4-311	Madenschraubendreher , Klinge aus CV, vernickelt, 80 x 2,8 mm
2-127	Zinnmesser mit Kunststoffheft, 115 mm	4-343 VDE	Spannungsprüfer , Klinge 60 x 3 mm
2-132	Federhaken , vernickelt-isoliert, 175 mm	4-366	Kreuzschlitz-Uhrmacherschraubendreher , Größe 00
2-166	Glashaar-Kontaktreiniger	4-391	Uhrmacher-Schraubendreher , vernickelt, mit 4 auswechselbaren Klingen 1,5, 2,0, 2,5 und 3,0 mm
2-265	2 Prüfspitzen , rot und schwarz, besonders dünn, spitz und biegsam, Klinge aus 1 mm Stahldraht	4-407	Festhalteschraubendreher , 110 x 4 mm
2-275	Reparaturspiegel , 21 mm Ø	4-775	Kunststoff-Federheft , 6 mm, für Steckschlüssel
2-601	IC-Pinzette , vernickelt, 125 mm, zum Greifen, Einstecken und Herausziehen von IC's	5-006	Transistor-Zieh-Pinzette , vernickelt, mit isolierten Greifbacken; zum leichten Ziehen und Einführen von Stecktransistoren verschiedener Größen
2-620	PLCC-Ziehwerkzeug	5-107	Stahlpinzette mit abgebogenen Spitzen, 150 mm, vernickelt
3-127-2	Slimline-Seitenschneider , 115 mm, für weichen Draht bis 1,0 mm, extrem schlanker Kopf, durchgestecktes Gewerbe, Druckfeder, verchromt, mit transparenter Isolation	5-181	Lackabziehpinzette für Drähte von 0,6 mm Ø, Messer auswechselbar
3-131-1	Seitenschneider , 120 mm, für harten Draht bis 0,8 mm, für weichen Draht bis 1,5 mm, verchromt, mit BERNSTEINIT-Isolation	5-301	Spezial-Blechscher mit Verzahnung, besonders schlank, 110 mm, vernickelt
3-445-2	Mikro-Flachzange , 120 mm, durchgestecktes Gewerbe, verchromt, mit transparenter Isolation	5-515	Allround-Messer , Klingestreifen nachstell- und abbrechbar
3-481-2	Spitzzange , 120 mm, abgewinkelt, durchgestecktes Gewerbe, Druckfeder, verchromt, mit transparenter Isolation	6-202	Steckschlüssel ohne Heft, 5,5 mm SW, CV, vernickelt
4-142	Schraubendreher nach Din 5265 , 100 x 4 mm, mit Spezial-4-kt.-BERNSTEIN-Heft, Klinge aus CV, verchromt	6-204	Steckschlüssel ohne Heft, 7,0 mm SW, CV, vernickelt
4-271	Kreuzschlitz-Schraubendreher , Supadriv/Pozidriv Gr. 0, mit Spezial-4-kt.-BERNSTEIN-Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze	6-771	Rollgabelschlüssel , verstellbar, Spannweite 0 - 12 mm, ganze Länge 100 mm
4-272	Kreuzschlitz-Schraubendreher , Supadriv/Pozidriv Gr. 1, mit Spezial-4-kt.-BERNSTEIN-Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze	6-820	Sechskant-Stiftschlüssel , 8-teiliger Satz im Etui, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 5,5 und 6,0 mm
		7-425	Staubpinsel