

Heißklebepistole

Gluematic 3002

Faltschachtel

EAN 4007841 333317

STEINEL[®]
Intelligent technology



Ø11mm

Glue sticks



CE



VDE

Funktionsbeschreibung

Eine für fast alles. Heißklebepistole Gluematic 3002, für Hobby und Handwerk, hohe Förderleistung von 16 g/min, klein und handlich, Aufwärmzeit nur 7 min, wechselbare Düsen.

Technische Daten

Leistung, Aufheizphase	200 W
Durchschnittliche Leistungsaufnahme	45 W
Temperatur	206 °C
Aufschmelztemperatur	206 °C
Aufheizzeit	7 min
Förderleistung	16 gr/min
Max. StICKdurchmesser	11 mm
Funktion, Aufhängmöglichkeit	Nein
Softgrip	Nein

Hubverstellung	Nein
Ruhemodus	Nein
Abmessungen (L x B x H)	185 x 30 x 160 mm
Düse wechselbar	Ja
Netzanschluss	100 – 240 V / 50 – 60 Hz
Verwendbar für	Glas, Gummi, Holz, Keramik, Leder, Papier, Pappe / Kartonagen, PP, Textilien
VPE1, Nettogewicht	0,317 kg
Herstellergarantie	3 Jahre
VPE1, EAN	4007841333317

Heißklebepistole

Gluematic 3002

Faltschachtel

EAN 4007841 333317



Zubehör

EAN 4007841 076061	Standarddüse Ø 2 mm Gluematic 5000 & 3002
EAN 4007841 075965	Langdüse Ø 2,8 mm Gluematic 5000 & 3002
EAN 4007841 076160	Feindüse Ø 1,0 mm Gluematic 5000 & 3002
EAN 4007841 048419	Klebesticks Ø 11 mm Cristal
EAN 4007841 044930	Klebesticks Ø 11 mm Ultra Power
EAN 4007841 046910	Klebesticks Ø 11 mm Ultra Power
EAN 4007841 006808	Klebesticks Ø 11 mm weiß
EAN 4007841 006815	Color-Sticks Ø 11 mm
EAN 4007841 006822	Klebesticks Ø 11 mm Cristal
EAN 4007841 006778	Klebesticks Ø 11 mm Holz
EAN 4007841 006761	Klebesticks Ø 11 mm Ultra Power
EAN 4007841 006792	Klebesticks Ø 11 mm schwarz
EAN 4007841 006754	Klebesticks Ø 11 mm Cristal