

Artikelnummer 61011

Hersteller	EMAG AG
------------	---------

Gewicht	0,6
---------	-----

Liter 0,3

Entfernt:

leichte Verunreinigungen, wirkt entoxydierend

Geeignet für:

Patronenhülsen, Leiterplatten, Platinen aus der Wartung, Schmuck, Uhren-Teile etc. .

Anwendung:

5% EM-700 (Bezug zur Füllmenge) für 1-10 min. Reinigen.

Temperatur:

20-80°C

- Bei sachgemäßer Anwendung wird eine schnelle und materialschonende Reinigung gewährleistet! -

Achtung!!!

Nach Beendigung Reinigungsgut gründlich mit Wasser abspülen!

Speziell für die Ultraschallreinigung entwickelt!

R-Sätze: R36/38 / S-Sätze: S26; S37/39

CPNP-Referenz: 1332401