

LE-VE 150R

Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte, Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-Felge

EAN 4047526532109
ID 532101
Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie LE

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie VE

- Reifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarz
- Felge: Stahlblech, gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	150 mm
Radbreite	⌈⌋	40 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	135 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	340 kg
Lagerart	⦿	Rollenlager
Gesamthöhe (H)	⌊	190 mm
Plattengröße	⌈⌋	140 x 110 mm
Schraublochentfernung	⌈⌋	105 x 75–80 mm
Schraubloch-Ø	⌀	11 mm
Ausladung (F)	⌊	54 mm
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		70 °C
Belagshärte		80 Shore A
Stückgewicht	⚖	2,2 kg
Spurlos		×
Kontaktverfärbungsfrei		×
Antistatisch	⚡	×
Elektrisch ableitend	⚡	×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig	🔥	×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×
Waschmaschinentauglich		×



Belagshärte

■ ■ ■ ■ □ 80 Shore A

Rollwiderstand

■ ■ □ □ □ befriedigend

Verschleißresistenz

■ □ □ □ □ ausreichend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ □ sehr gut

