

# LE-VE 160R

**Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte, Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-Felge**

**EAN** 4047526277727  
**ID** 277723  
**Zolltarifnummer** 87169090



**Gehäuse: Serie LE**

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

**Rad: Serie VE**

- Reifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarz
- Felge: Stahlblech, gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

**Sonstige Eigenschaften:**

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

**Technische Daten:**

|                              |    |                |
|------------------------------|----|----------------|
| Rad-Ø (D)                    | ☉  | 160 mm         |
| Radbreite                    | ⌈⌋ | 40 mm          |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h     | ⚖  | 135 kg         |
| Tragfähigkeit (statisch)     | ⚖  | 340 kg         |
| Lagerart                     | ⦿  | Rollenlager    |
| Gesamthöhe (H)               | ⌊  | 195 mm         |
| Plattengröße                 | ⌈⌋ | 140 x 110 mm   |
| Schraublochentfernung        | ⌈⌋ | 105 x 75–80 mm |
| Schraubloch-Ø                | ⌀  | 11 mm          |
| Ausladung (F)                | ⌊  | 54 mm          |
| Temperaturbeständigkeit min  |    | -25 °C         |
| Temperaturbeständigkeit max  |    | 70 °C          |
| Belagshärte                  |    | 80 Shore A     |
| Stückgewicht                 | ⚖  | 2,3 kg         |
| Spurlos                      |    | ×              |
| Kontaktverfärbungsfrei       |    | ×              |
| Antistatisch                 | ⚡  | ×              |
| Elektrisch ableitend         | ⚡  | ×              |
| Korrosionsbeständig          |    | ×              |
| Hitzebeständig               | 🔥  | ×              |
| Laufbelag hydrolysebeständig |    | ×              |
| Autoklaventauglich           |    | ×              |
| Waschmaschinentauglich       |    | ×              |



**Belagshärte**

■ ■ ■ ■ ■ 80 Shore A

**Rollwiderstand**

■ ■ ■ ■ ■ befriedigend

**Verschleißresistenz**

■ ■ ■ ■ ■ ausreichend

**Bodenschonung/Fahrgeräusch**

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

