Produktinformation

92 27 61

Universalpinzette

Isoliert

IEC 60900 DIN EN 60900



1000 V

- Mit isolierten Griffen zum Arbeiten an elektrischen Anlagen: Sicherheit bis 1000 V
- Für ein breites Spektrum an Anforderungen und Anwendungen in der Elektronikindustrie
- Antimagnetisch zur Vermeidung elektromagnetischer Schäden
- Hochwertiger Edelstahl: hohe Zähigkeit und eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit gegenüber einer Vielzahl von atmosphärischen Umgebungen und vielen korrosiven Materialien
- Auch im Set erhältlich (92 00 04)

Allgemein	
Artikel-Nr.	92 27 61
Referenz-Nr.	54069IK.SA.B.00
EAN	4003773054757
Material	Edelstahl
Greifflächen	glatte Greifflächen
Griffe	tauchisoliert
Gewicht	19 g
Abmessungen	125 x 32 x 13 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute	
Ausführung	Gerade
Spitzenbreite (A)	0,5 mm
Spitzenbreite (B)	0,5 mm
Ausführung Pinzettenspitze	Spitz
Korrosionsbeständig	ja
Säurebeständigkeit	Sehr gut
ESD-geprüft	nein
VDE-geprüft	nein
Branchen	Industrie Elektronik
Magnetisch	Nicht magnetisierbar (80%)
Verhalten	isoliert

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten