

## Produktdatenblatt

EAN 4047526277741

ID 277749

### LE-VE 200R



#### Rollwiderstand

■ ■ □ □ □ befriedigend

#### Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ □ sehr gut

#### Bodenschonung

■ ■ ■ ■ □ sehr gut

#### Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte, Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-Felge

##### Gehäuse:

Aus Stahlblech gepresst, mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, Kugelschutz durch besondere Formgebung der Bodenplatte und Kugelscheibe. Die spezielle dynamische Blickle-Vernietung des Drehkranzes bewirkt ein minimales Drehkranzspiel bei leichtgängigem Lauf und eine hohe Lebensdauer durch die Kaltverfestigung der Kugellaufbahnen. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.

##### Rad:

Aus Standard-Vollgummi, sehr hoher Fahrkomfort, geräuscharmer Lauf, sehr bodenschonend, PAK konform gemäß EU-Richtlinie 2005/69/EG.

##### Laufbelag / Reifen:

Aus Standard-Vollgummi.













##### Radkörper / Felge:

Stahlblechfelge, galvanisch verzinkt, blau passiviert CR6-frei.

##### Radkörperfarbe:

blau passiviert

## Technische Daten

<b>Plattengröße</b>		140 x 110
<b>Schraublochentfernung</b>		105 x 75-80
<b>Schraubloch-Ø</b>		11
<b>Rad-Ø</b>		200 mm (D)
<b>Reifenbreite</b>		50 mm (T2)
<b>Tragfähigkeit</b>		205 kg
<b>Gesamthöhe</b>		235 mm (H)
<b>Ausladung Lenkrolle</b>		54 mm
<b>Stückgewicht</b>		3 kg
<b>Temperaturbeständigkeit</b>		-25 ° C
<b>Temperaturbeständigkeit bis</b>		80 ° C
<b>Belagshärte</b>		80° Shore A
<b>Lagerart</b>		Rollenlager

