

## Produktinformation

# 97 52 35


## KNIPEX PreciForce®

### Crimpzange

- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
- Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten
- Gutes Handling durch günstige Griffstellung, geringes Gewicht, kurze Bauform und ergonomisch geformte Griffe
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet



Allgemein	
Artikel-Nr.	97 52 35
EAN	4003773051886
Zange	brüniert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	494 g
Abmessungen	220 x 60 x 31 mm
REACH- Konformität	enthält SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute	
	
Anwendung	unisolierte, offene Steckverbinder (4,8 + 6,3 mm Steckerbreite)
Kapazität Quadratmillimeter	0,5 — 6,0 mm <sup>2</sup>
Anzahl der Nester	3
AWG	20 — 10

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten