

97 52 50

KNIPEX PreciForce® Crimpzange



- gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar
- Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten
- gutes Handling durch günstige Griffstellung, geringes Gewicht, kurze Bauform und ergonomisch geformte Griffe
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet



Für die täglichen Crimpanwendungen wünscht sich der Fachmann eine Crimpzange, die zuverlässig und präzise arbeitet. Darüber hinaus soll sie leicht, handlich, robust und kostengünstig sein: PreciForce®.

Artikel-Nr.	97 52 50
EAN	4003773051916
Zange	brüniert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Anwendung	Koax-BNC-Steckverbinder für RG 58; 174; 188; 316
Crimpmass SW mm mm	0,72; 1,07; 1,72; 3,25; 4,52; 5,4
Hülsen Ø mm	0,95; 1,3; 2,1; 3,9; 5,4; 6,4
Anzahl der Nester	6
Länge mm	220
Gewicht netto g	498

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

