

## LE-VE 200R-FI

**Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-Felge**

EAN 4047526380052

ID 380055

Zolltarifnummer 87169090



**Gehäuse:** Serie LE

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

**Rad:** Serie VE

- Reifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarz
- Felge: Stahlblech, gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

**Sonstige Eigenschaften:**

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

**Technische Daten:**

Rad-Ø (D)	∅ 200 mm
Radbreite	50 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	205 kg
Tragfähigkeit (statisch)	515 kg
Lagerart	Rollenlager
Gesamthöhe (H)	235 mm
Plattengröße	140 x 110 mm
Schraublochentfernung	105 x 75–80 mm
Schraubloch-Ø	11 mm
Ausladung (F)	48 mm
Temperaturbeständigkeit min	-25 °C
Temperaturbeständigkeit max	70 °C
Belagshärte	80 Shore A
Stückgewicht	3,6 kg
Spurlos	×
Kontaktverfärbungsfrei	×
Antistatisch	×
Elektrisch ableitend	×
Korrosionsbeständig	×
Hitzebeständig	×
Laufbelag hydrolysebeständig	×
Autoklaventauglich	×
Waschmaschinentauglich	×

**Belagshärte**  
 80 Shore A

**Rollwiderstand**  
 befriedigend

**Verschleißresistenz**  
 ausreichend

**Bodenschonung/Fahrgeräusch**  
 sehr gut

