

**ERSA 550**

**Art.Nr.: 0550MZ**



EAN:

4003008027495

Passende Lötspitzen:

· 552

ERSA Hammerlötkolben 550 W

Diese Hammerlötkolben-Serie eignet sich besonders für die Blechbearbeitung und für Installationsarbeiten, sowie für Lötungen an Kollektoren und an Kupferschienen.

Bei Karosserieausgleichsarbeiten und Bleiverglasungen haben sich die Hammerlötkolben ebenfalls bestens bewährt.

Lieferung mit Lötspitze 552MZ und Ablageständer A17.

#### **Technische Daten**

Nennleistung (Watt):	550
Versorgungsspannung (Volt):	230
Anheizzeit in Sekunden:	420
Maximale Temperatur in °C:	600
Lötspitzenausführung:	gerade
Lötspitzenbeschichtung:	Dauerlötspitze
Lötspitzenform:	meißelförmig
Lötspitzendurchmesser in mm:	35
Lötspitzenserie:	552
Ersatzheizkörper:	E055100