

# TECHNISCHES DATENBLATT

Art.-Nr.: 14698 - CR 830111

## Eco-Plus Latex Untersuchungshandschuhe unsteril / puderfrei



<b>Material:</b>	Naturlatex	
<b>Puderung:</b>	keine – puderfrei durch Chlorierung	
<b>Proteingehalt:</b>	11.7 µg/g.	
<b>Oberfläche:</b>	mikrogerauhte Handinnenfläche	
<b>Paßform:</b>	beidhändig	
<b>Farbe:</b>	hell-beige	
<b>Akzeleratoren:</b>	Benzothiazole und Dithiocarbamate frei von Thiuramen	
<b>Reißfestigkeit:</b>	vor Alterung	14 Mpa m/m
	nach Alterung	14 Mpa m/m
<b>Dehnbarkeit:</b>	vor Alterung	700 % m/m
	nach Alterung	500 % m/m
<b>Materialstärke:</b>	Stulpe	0,12 – 0,14 mm
	Handfläche	0,14 – 0,17 mm
	Fingerspitze	0,18 – 0,21 mm
<b>Qualitätssicherung:</b>	gem. ASTM D 3577/91, EN 455/1, 2 + 3 AQL-Wert = 1.5, ISO 9002	
<b>Verpackung:</b>	100 Stück pro Spender 10 Spender pro Karton	

**Größen:** XS 5 – 5,5    S 6 – 6,5    M 7 – 7,5    L 8 – 8,5    XL 9 – 9,5

	XS 5 – 5,5	S 6 – 6,5	M 7 – 7,5	L 8 – 8,5	XL 9 – 9,5
Breite	75 mm ± 5	85 mm ± 5	95 mm ± 5	105 mm ± 5	115 mm ± 5
Länge	ca. 245 mm	ca. 245 mm	ca. 245 mm	ca. 245 mm	ca. 245 mm