

TECHNISCHES DATENBLATT

Art.-Nr.: 14698 - CR 830111

Eco-Plus Latex Untersuchungshandschuhe unsteril / puderfrei



Material:	Naturlatex	
Puderung:	keine – puderfrei durch Chlorierung	
Proteingehalt:	11.7 µg/g.	
Oberfläche:	mikrogerauhte Handinnenfläche	
Paßform:	beidhändig	
Farbe:	hell-beige	
Akzeleratoren:	Benzothiazole und Dithiocarbamate frei von Thiuramen	
Reißfestigkeit:	vor Alterung	14 Mpa m/m
	nach Alterung	14 Mpa m/m
Dehnbarkeit:	vor Alterung	700 % m/m
	nach Alterung	500 % m/m
Materialstärke:	Stulpe	0,12 – 0,14 mm
	Handfläche	0,14 – 0,17 mm
	Fingerspitze	0,18 – 0,21 mm
Qualitätssicherung:	gem. ASTM D 3577/91, EN 455/1, 2 + 3 AQL-Wert = 1.5, ISO 9002	
Verpackung:	100 Stück pro Spender 10 Spender pro Karton	

Größen: XS 5 – 5,5 S 6 – 6,5 M 7 – 7,5 L 8 – 8,5 XL 9 – 9,5

	XS 5 – 5,5	S 6 – 6,5	M 7 – 7,5	L 8 – 8,5	XL 9 – 9,5
Breite	75 mm ± 5	85 mm ± 5	95 mm ± 5	105 mm ± 5	115 mm ± 5
Länge	ca. 245 mm	ca. 245 mm	ca. 245 mm	ca. 245 mm	ca. 245 mm