

ISO 4017, 8676

ersetzt DIN 933, 961

Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
ISO 8676/DIN 961 mit Feingewinde



Maße	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 10	M 12	M 14
$s_{\text{ISO/DIN}}$	5,5	7	8	10	11	13	16/17	18/19	21/22
k	2	2,8	3,5	4	4,8	5,3	6,4	7,5	8,8
a_{max}	1,5	2,1	2,4	3	3	3,75	4,5	5,25	6

Maße	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36
$s_{\text{ISO/DIN}}$	24	27	30	34/32	36	41	46	50	55
k	10	11,5	12,5	14	15	17	18,7	21	22,5
a_{max}	6	7,5	7,5	7,5	9	9	10,5	10,5	12

Maße	M 39	M 42	M 45	M 48	M 52	M 56	M 64		
$s_{\text{ISO/DIN}}$	60	65	70	75	80	85	95		
k	25	26	28	30	33	35	40		
a_{max}	12	13,5	13,5	15	15	16,5	18		