

# P 401/20-90R

## Rad mit Luftreifen, mit Stahlblech-Felge

EAN 4047526254834

ID 254839

Zolltarifnummer 87169090



### Reifen:

- Luftreifen, Rillenprofil, Härte 60 Shore A
- 2 Ply-Rating, mit Schlauch
- höchster Fahrkomfort
- äußerst bodenschonend, besonders lärmäpfend
- Farbe schwarz

### Felge:

- Stahlblech, gepresst
- mit eingeschweißter Stahlrohrnabe
- lackiert, Farbe silber

### Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +50 °C
- Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändern
- Geschwindigkeiten bis max. 16 km/h bei Rädern mit Kugellager und reduzierter Tragfähigkeit möglich

### Technische Daten:

Rad-Ø (D)	∅	400 mm
Radbreite	„L“	100 mm
Reifenmaß		4.00-8
Plyrating	„B“	2
Tragfähigkeit bei 4 km/h	„G“	250 kg
Tragfähigkeit (statisch)	„G“	250 kg
Reifendruck / Luftdruck	„K“	2.0 / 30 bar / psi
Lagerart	„O“	Rollenlager
Achsloch-Ø (d)		20 mm
Nabenlänge (T1)	„P“	90 mm
Profil	„M“	Rillenprofil
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		50 °C
Belagshärte		60 Shore A
Stückgewicht	„W“	2,9 kg
Spurlos		×
Kontaktverfärbungsfrei		×
Antistatisch	„F“	×
ESD		×
Elektrisch ableitend	„F“	×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig	„F“	×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×

### Belagshärte



60 Shore A

### Rollwiderstand



gut

### Verschleißresistenz



befriedigend

### Bodenschonung/Fahrgeräusch



hervorragend

