

VPP 160/20R

Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge

EAN 4047526020743
ID 20743
Zolltarifnummer 87169090



Reifen:

- Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- Farbe schwarz

Felge:

- hochwertiges Polypropylen, bruchfest
- Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	⊕	160 mm
Radbreite	⌞	40 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	135 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	340 kg
Lagerart	⊙	Rollenlager
Achsloch-Ø (d)		20 mm
Nabenlänge (T1)	⌞	60 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		60 °C
Belagshärte		80 Shore A
Stückgewicht	⚖	0,7 kg
Spurlos		×
Kontaktverfärbungsfrei		×
Antistatisch	⚡	×
ESD		×
Elektrisch ableitend	⚡	×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig	⚡	×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×



Belagshärte

 80 Shore A

Rollwiderstand

 befriedigend

Verschleißresistenz

 ausreichend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

 sehr gut

