

Technisches Merkblatt

Warnmarkierung, selbstklebend, nicht reflektierend

Träger / carrier	Hart-PVC / Rigid-PVC-foil
Trägerdicke / thickness mm	0,0037
Gesamtdicke / total thickness mm	0,055
Klebstoffbasis / adhesive-base	Naturkautschuk / natural rubber
Klebkraft / peel adhesion N/cm	2,2
Oberflächenklebrigkeit / tack	hoch / high
Haftvermögen / shear adhesion h/23°C/1 Kg	> 48
Reißkraft / tensile strength N/cm	53
Reißdehnung / elongation %	60
Temperaturbeständigkeit / temperature-resistance °C	-30 bis / up to '+70
UB-Beständigkeit / UV-resistance	begrenzt / limited
Witterungsbeständigkeit / weather-resistance	begrenzt / limited
Verarbeitungstemperatur / working temperature °C	empfohlen / recommended > 5
Farbe / colour	rot/weiß gelb/schwarz red/white yellow/black
Kern Ø / core diameter mm	76
Lagerstabilität / storage life 18°C / 55% RF (Trocken / dry + 5°C / up to +25°C, UV- geschützt / UV-protected)	12 Monate / 12 months